

限界ねじゲージ (ISO導入JIS規格)

●材質…
ゲージ部分:合金工具鋼
シャック部:アルミ

品番	呼び寸法	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA725DK-1	M2×P0.4	60	23,600円	25,960円
EA725DK-2	M3.5×P0.6	72	19,200円	21,120円
EA725DK-3	M6×P0.75	74	17,300円	19,030円
EA725DK-4	M7×P1.0	86	15,050円	16,555円
EA725DK-5	M8×P1.0	92	15,950円	17,545円
EA725DK-6	M10×P1.0	92	16,350円	17,985円
EA725DK-7	M10×P1.25	92	15,050円	16,555円
EA725DK-8	M12×P1.0	105	17,150円	18,865円
EA725DK-9	M12×P1.25	105	16,350円	17,985円
EA725DK-10	M12×P1.5	105	15,450円	16,995円

●ISO導入JIS規格の為、検査用・工作用の区別はありません

ラディアスゲージ (直径ゲージ・直尺付)

表 (直尺、ラディアス) 31
裏 (直径、ラディアス) 31

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725SC-31	0.5~7 直径:0.5~6 直尺:0~150	970円	1,067円
EA725SC-32	8~15 直径:0.5~6 直尺:0~150	970円	1,067円

●材質…ステンレス
●1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。

センターゲージ [アメリカン]

Starrett (アメリカ)

●ねじ切り用切削工具の角度ゲージ
●サイズ…UNC、60°

品番 EA725SA-13 価格 3,750円 税込価格 (10%) 4,125円

●目盛…インチ ●全長…56.8mm
●旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます

ドリルポイントゲージ

●先端角度…118°
●全長…90mm

品番 EA725SD-17 価格 800円 税込価格 (10%) 880円

●重量…10g ●材質…ステンレス
●ボールチェーン付
●研磨後のドリル刃先端角度の確認に。

面取りゲージ

内測用 外測用 (アメリカ)

●面取り穴に直接ブラジジャーを押し付けることで直径を測定します

Starrett

内測用			
品番	適用角度	測定範囲	価格
EA725AA-1	0~90°	0~9.5mm	68,500円
EA725AA-2	0~90°	0~12.7mm	58,500円
EA725AA-3	0~90°	0~25mm	54,500円
EA725AA-4	0~90°	25~50mm	86,000円
EA725AA-5	90~127°	0~9.5mm	73,000円
EA725AA-6	90~127°	0~12.7mm	63,500円
EA725AA-7	90~127°	0~25mm	62,500円

外測用			
品番	適用角度	測定範囲	価格
EA725AA-11	0~90°	32~12.7mm	93,000円
EA725AA-12	0~90°	4.7~25mm	86,000円
EA725AA-13	0~90°	25~50mm	122,500円
EA725AA-15	90~127°	4.7~25mm	91,000円
EA725AA-16	90~127°	25~50mm	128,500円

ラディアスゲージ (アメリカ)

5 (アメリカ)

Starrett

品番	測定範囲	凹凸プレート数	価格	税込価格 (10%)
EA725SC-5	1~3mm (0.25mmトビ)	各17枚	12,650円	13,915円
EA725SC-6	3~7mm (0.5mmトビ)	各16枚	14,600円	16,060円

●凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に
●プレート数…5:34枚組、6:32枚組
●フレームサイズ…5:65mm、6:88mm
●材質…スチール

ラディアスゲージセット (アメリカ)

●半径やすみ肉を簡単に素早く、そしてより正確にチェックできます

品番	測定範囲	入数	価格	税込価格 (10%)
EA725SC-25	0.5~7mm (0.5mmトビ) 8~15mm (1mmトビ)	22	29,400円	32,340円

Starrett

●ホルダー付
●ステンレス製
●5タイプの部分が測れます。

センターゲージ

●全長…
-40:60mm、-41:57.5mm

品番	先端	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725SA-40	55°	0~1" (1/4"とび、1/8"とび)	1,700円	1,870円
EA725SA-41	60°	0~25mm (0.5mmとび、1mmとび)	1,700円	1,870円

●一般ねじ切り用バイト刃先の角度を検査します。

ドリルポイントゲージ

●測定ドリル径…
φ3~45mm
●先端角…118°

品番 EA725SD-18 価格 3,300円 税込価格 (10%) 3,630円

●全長…110mm ●重量…160g ●材質…炭素工具鋼
●ドリル先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定に。
●回転子による角度設定 (60°、70°、90°、125°、135°、150°目盛)で、被切削材先端角度ゲージとしても用いられます。

面取り測定ゲージ

●測定範囲…0~15°
●最小目盛…0.5mm

品番 EA725SD-50 価格 1,940円 税込価格 (10%) 2,134円

●全長…71.6mm ●重量…20g ●材質…ステンレス
●旋盤作業での加工物の外周面取り測定や、フライス盤、ボール盤作業での穴面取り測定に。

アンダーカットゲージ

●溶接の肉盛りのアンダーカット測定用
●測定範囲…0~2.0mm
●精度…±0.05mm

品番 EA719K-2 価格 7,270円 税込価格 (10%) 7,997円

●サイズ…115×59×18mm
●材質…ステンレス・真鍮・鋼 ●ケース付

ラディアスゲージ (アメリカ)

11 (アメリカ)

Starrett

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725SC-11	0.75~5mm (0.25mmトビ)	9,660円	10,626円
EA725SC-12	5.5~13mm (0.5mmトビ)	12,250円	13,475円

●凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に
●プレート数…11:18枚組、12:16枚組
●フレームサイズ…11:67mm、12:105mm
●材質…スチール

アングルゲージ (アメリカ)

Starrett (アメリカ)

品番 EA725SD-1 価格 24,450円 税込価格 (10%) 26,895円

●18種類の各角度のプレートで分度器の替わりに素早くチェックができます
●18枚組 ●測定範囲…1~45°
●フレームサイズ…116mm ●スチール製

センターゲージ (アメリカ)

Starrett (アメリカ)

●サイズ…メトリック、60°
●目盛…ミリ
●全長…56.7mm

品番 EA725SA-11 価格 4,140円 税込価格 (10%) 4,554円

●旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます

ドリルゲージ (アメリカ)

●片面は黒色マット仕上げに白文字、反対の面はスチールで文字が刻印されていて早く、クリアに数字が読み取れます

品番 EA725SD-11 価格 11,250円 税込価格 (10%) 12,375円

●タップの下穴用
●タップサイズ…
#2、#3、#4、#5、#6、#8、#10、#12、#14、#1/4 (UNF)
●サイズ…161×60mm ●スチール製

ドリルポイントゲージ

●測定ドリル径…
φ3~40mm
●先端角…118°

品番 EA725SD-19 価格 2,640円 税込価格 (10%) 2,904円

アンダーカットゲージ

●全長…130mm ●重量…150g
●材質…ステンレス (シルバー仕上)
●スライダー尺の上下動によりφ3~40mmまでのドリル刃先端角度が測定できます。

品番 EA719K-12 価格 8,000円 税込価格 (10%) 8,800円

●測定範囲…深さ:0~2mm、長さ:0~10mm
●精度…±0.1mm
●サイズ…117×13.5×62mm
●材質…ステンレス

アンダーカットゲージ

●アンダーカット測定子がねじ式の為、0点調整が可能です。

品番 EA719K-13 価格 13,500円 税込価格 (10%) 14,850円

●測定範囲…0~4.00mm ●精度…±0.04mm
●ベースサイズ…100×55mm ●材質…ステンレス
●ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。
●3点支持により安定した測定が可能です。

ラディアスゲージ (ドイツ)

品番 測定内容 (mm) 凹凸プレート数 価格 税込価格 (10%)

EA725SC-21	1~3 (0.25トビ) 3.5~7 (0.5トビ)	各17枚	3,830円	4,213円
EA725SC-22	7.5~15 (0.5トビ)	各16枚	4,360円	4,796円
EA725SC-23	15.5~20 (0.5トビ) 21~25 (1.0トビ)	各15枚	4,360円	4,796円

●フレームサイズ…21:70mm、22:-23:78mm
●材質…スチール

アングルゲージ ●22枚組

品番 EA725SD-3 価格 9,400円 税込価格 (10%) 10,340円

●測定範囲…1~45° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14½, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45°)
●フレームサイズ…105 (W) × 27 (D) × 14 (H) mm
●材質…ステンレス ●溶接加工の検査に

センターゲージ [ウィットワース]

Starrett (アメリカ)

●サイズ…BSW、55°
●目盛…インチ
●全長…56.4mm

品番 EA725SA-12 価格 4,540円 税込価格 (10%) 4,994円

●旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます

ドリルポイントゲージ

品番 EA725SD-16 価格 1,200円 税込価格 (10%) 1,320円

●先端角…60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
●サイズ…77 (W) × 1 (D) × 77 (H) mm ●重量…11g
●材質…ステンレス ●ボールチェーン付
●穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されており、ドリル刃先研磨に役立ちます。

ボルト・ナットゲージ

品番 EA725SD-51 価格 550円 税込価格 (10%) 605円

●サイズ…107×237×6mm
●材質…ABS樹脂
●当てたり差ししたりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。
●様々な形状のねじの長さを測れます。
●インチ・ミリ換算表付

アンダーカットゲージ

品番 EA719K-13 価格 13,500円 税込価格 (10%) 14,850円

●測定範囲…0~4.00mm ●精度…±0.04mm
●ベースサイズ…100×55mm ●材質…ステンレス
●ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。
●3点支持により安定した測定が可能です。

