

シリコンラバーヒーター



Table with columns: 品番, サイズ, 容量, 価格, 税込価格. Lists various silicone rubber heater models (EA896HA-1 to EA896HA-61) with their specifications and prices.

- 電源…AC100V
●連続使用温度…200℃
●最高使用温度…250℃
●構造…ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
●発熱体…ニッケルクロム系金属発熱線
●容量密度…0.6W/cm(容量20W以下は0.8W/cm)

樹脂パール缶用ラバーヒーター



Table with columns: 品番, 電源, 容量, 適用缶, 価格, 税込価格. Lists resin pearl can rubber heater models (EA896HC-16) with their specifications and prices.

- 温度設定範囲…0~40℃
●制御方法…液体膨張式ON/OFF制御
●温度ヒューズ110℃付
●使用環境温度…-10~40℃
●サイズ…920×200mm ●重量…1.8kg
●コード長…2m
●アジャスターとバックルで直径800~1000mmのペール缶に取付けできます。



在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

配管用シリコンラバーヒーター(巻きタイプ)



Table with columns: 品番, 電源, 容量, サイズ, 価格, 税込価格. Lists coiled silicone rubber heater models (EA896HB-1 to EA896HB-12) with their specifications and prices.

- 連続使用温度…200℃
●最高使用温度…250℃
●構造…ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
●リード線…300mm



※赤部分のみ

缶用ラバーヒーター



- 電源…100V
●温度設定範囲…30~80℃
●制御方法…液体膨張式ON/OFF制御(2位置制御)

Table with columns: 品番, サイズ, 容量, 適用缶, 価格, 税込価格. Lists drum can rubber heater models (EA896HC-11, EA896HC-12) with their specifications and prices.

- 温度ヒューズ…139℃×2ヶ付
●使用環境温度…-10~50℃
●サイズ…-11:1750×150mm
-12:840×150mm
●重量…-11:2.0kg
-12:1.6kg
●コード…2m
●高粘性液・凝固物の取り出しを容易にします。



缶用ラバーヒーター



Table with columns: 品番, 電圧, 容量, 適用缶, 価格, 税込価格. Lists another set of drum can rubber heater models (EA896HC-1 to EA896HC-3) with their specifications and prices.

- 温度設定範囲…0~80℃
●制御方法…ON/OFF制御
●サイズ…-1:250×1780mm
-2:200×855mm
-3:250×900mm
●重量…-1:3.4kg
-2:2.2kg
-3:2.5kg
●表示…2桁デジタル表示(0~99℃)
●使用環境温度…-10℃~50℃ ●コード長…2m
●温度ヒューズ139℃×2ヶ付

ラバーヒーター使用例

屋外に設置している金属管の加熱、ドラム缶の保温、寒冷地における建機の油圧シリンダー保温などに使用されます。下記はその一例で、シリコンラバーの柔軟性を活かした熱源として様々な業界で使用されています。



ドラム缶保温用 缶用ラバーヒーター(EA896HC-1)使用例 配管用シリコンラバーヒーター(EA896HB-1)使用例 油圧ユニット保温用 シリコンラバーヒーター(EA896HA-1)使用例

電動工具用電源コード(アース端子付)



Table with columns: 品番, 長さ, 価格, 税込価格. Lists cable models (EA940AD-3, EA940AD-5) with their specifications and prices.

- 定格…15A・125V ●電線仕様SVCT1.25mm×3心
●電動工具等の電源コードの修理にご利用いただけます。
●15Aまでの機器に使用できますが、お取換えの際は機器本体の取扱説明書をご確認ください。

電動工具用電源コード(端子付)



Table with columns: 品番, 長さ, 価格, 税込価格. Lists cable model (EA940AE-50) with its specifications and price.

- 定格…12A・125V
●電線仕様…VCTF1.25mm×2心・ソフトタイプ
●長さ…5m(工具線端端子付)
●電動工具等の電源コードの修理にご利用いただけます。

交換用カーボンブラシ(日立用)

Table with columns: 品番, 型番, 価格, 税込価格. Lists Hitachi carbon brushes (EA813HH-1 to EA813HH-20) with their specifications and prices.

※交換の際は2個とも同時に交換して下さい。(2個価格) HiKOKI



交換用カーボンブラシ(ボッシュ用)

Table with columns: 品番, 型番, 価格, 税込価格. Lists Bosch carbon brushes (EA813BZ-1 to EA813BZ-28) with their specifications and prices.

※交換の際は2個とも同時に交換して下さい。(2個価格) BOSCH (ドイツ)

交換用カーボンブラシ(リョービ用)

Table with columns: 品番, 型番, 価格, 税込価格. Lists Ryobi carbon brushes (EA813RA-1 to EA813RA-24) with their specifications and prices.

※交換の際は2個とも同時に交換して下さい。(2個価格) RYOBI