


スプリングバランサー



- 本体サイズ…
-1:2:95(W)×145(H)mm
-3:100(W)×150(H)mm
- 重量…
-1:2:0.44kg
-3:0.46kg

品番	容量(kg)	ストローク(m)	ナイロンコード径	価格	税込価格(10%)
EA987ZE-1	03-08	1.6	φ5mm	3,700円	4,070円
EA987ZE-2	08-15	1.6	φ5mm	3,700円	4,070円
EA987ZE-3	10-20	1.6	φ5mm	3,700円	4,070円

エアーストリーバランサー



- 使用圧力…0.8MPa
- ホース長…1.5m
- ホース径…内径:5mm 外径:8mm
- 本体サイズ…φ130×80mm
- 一次側取付金具…Rc1/4(プラグ付)
- 二次側取付金具…ソケット(20型)

品番	容量(kg)	重量	価格	税込価格(10%)
EA124BM-1A	0.6~1.5	850g	7,340円	8,074円

エアーストリーバランサー



- 使用圧力…0.62MPa
- ホース長…1.4m
- ホース径…内径:6.5mm 外径:10mm
- 本体サイズ…φ190×90mm

品番	容量(kg)	重量	価格	税込価格(10%)
EA124BM-12	1.5~3.0	1.7kg	8,800円	9,680円

自動巻ウレタンエアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BE-1	6.5×10mm	14m	9,010円	9,911円

- 使用圧力…2.0MPa
- ホース材質…ポリウレタン
- 取付ねじ…一次側:R1/4" 二次側:R1/4"
- サイズ…305(W)×156(D)×288(H)mm
- ホースロック機能付きで不要な巻き戻しを防止
- 簡単に自動巻上げができるので作業性UP

スプリングバランサー

吊下げ物を手で軽く上下操作できる機器です。

用途

- 組立製造ラインの各種ツール懸垂に
- 長時間のねじ締め・分解作業に
- 機器、治具および加工部品、素材の懸垂、芯出しに

特長

- 疲労を軽減し、作業効率を向上
- 工具の位置を安定させ、正確な作業に
- 工具の汚損を防止
- 動力(電気、空気)不要で、安全な作業に

自動巻ウレタンエアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BJ-1	6.5×10mm	12m	13,850円	15,235円
EA124BJ-2	8.0×12mm	9m	13,700円	15,070円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BJ-5	6.5×10mm	10m	17,300円	19,030円
EA124BJ-11	6.5×10mm	10m	24,000円	26,400円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BJ-6	8×12mm	10m	37,500円	41,250円
EA124BJ-7	8×12mm	15m	46,000円	50,600円
EA124BJ-13	8×12mm	15m	48,000円	52,800円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BK-6.5A	6.5×10mm	10m	26,600円	29,260円
EA124BK-8.5A	8.5×12mm	10m	36,400円	40,040円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BK-10	10×14mm	13m	50,500円	55,550円
EA124BK-10B	10×14mm	13m	57,000円	62,700円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BK-11	10×14mm	20m	66,000円	72,600円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BM-2A	5×8mm	12m	9,870円	10,857円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BK-6.5A	6.5×10mm	10m	26,600円	29,260円
EA124BK-8.5A	8.5×12mm	10m	36,400円	40,040円

自動巻エアーストリー




品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BK-10	10×14mm	13m	50,500円	55,550円
EA124BK-10B	10×14mm	13m	57,000円	62,700円

自動巻エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BK-11	10×14mm	20m	66,000円	72,600円

エアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BM-2A	5×8mm	12m	9,870円	10,857円

[8m] コンセント兼用自動巻エアーストリー



- ウレタンエアーストリーにコンセントの組み合わせです。
- 重量…8.6kg
- リール1:コンセントリール
- コード長…8m
- 定格電圧…100V
- 電線仕様…ソフトケーブル VCT2.0mm²×3心
- 難燃性ホース仕様
- コンセント定格…2P・15A・125V、接地付
- コンセント数…4個
- サーモカット、電源パイロット付
- リール2:エアーストリー
- ホース長…8m
- 使用圧力…1.5MPa
- 内径…6.5mm
- 外径…10mm
- 材質…ポリウレタン(編糸補強)
- ねじサイズ…(1次2次)1/4"

品番	価格	税込価格(10%)
EA815SS-21	48,100円	52,910円

自動巻ウレタンエアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BS-1	8×12mm	10m	21,850円	24,035円

自動巻ウレタンエアーストリー



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BT-8	8×12mm	15m	33,950円	37,345円
EA124BT-9.5	9.5×13.5mm	15m	35,300円	38,830円

自動巻エアーストリー(静音巻取)



品番	内径×外径	ホース長	価格	税込価格(10%)
EA124BY-1	6.5×10mm	12m	32,000円	35,200円
EA124BY-2	8×12mm	10m	36,700円	40,370円