

クリップ

●耐電圧…AC500V(1分間)

赤 黒 白 青 緑 黄

品番	定格	サイズ(mm) 全長 取付穴	色	入数 (個)	価格	税込価格 (10%)	
EA940DP-31	30V	34 φ2.5	赤	1	280円	308円	
EA940DP-31B	30V	34 φ2.5	赤	25	4,400円	4,840円	
EA940DP-32	30V	34 φ2.5	黒	1	280円	308円	
EA940DP-32B	30V	34 φ2.5	黒	25	4,400円	4,840円	
EA940DP-33	30V	34 φ2.5	白	1	240円	264円	
EA940DP-33B	30V	34 φ2.5	白	25	2,810円	3,091円	
EA940DP-34	30V	34 φ2.5	青	1	240円	264円	
EA940DP-34B	30V	34 φ2.5	青	25	2,810円	3,091円	
EA940DP-35	30V	34 φ2.5	緑	1	240円	264円	
EA940DP-35B	30V	34 φ2.5	緑	25	2,810円	3,091円	
EA940DP-35C	30V	34 φ2.5	黄	1	240円	264円	
EA940DP-35CB	30V	34 φ2.5	黄	25	2,810円	3,091円	
EA940DP-36	30V	48 φ3.5	赤	1	300円	330円	
EA940DP-36B	5A	48 φ3.5	赤	25	4,620円	5,082円	
EA940DP-37	30V	48 φ3.5	黒	1	300円	330円	
EA940DP-37B	5A	48 φ3.5	黒	25	3,470円	3,817円	
EA940DP-39	30V	48 φ3.5	青	1	260円	286円	
EA940DP-39B	5A	48 φ3.5	青	25	3,470円	3,817円	
EA940DP-41	30V	48 φ3.5	黄	1	260円	286円	
EA940DP-41B	5A	48 φ3.5	黄	25	3,470円	3,817円	
EA940DP-42	30V	62 φ4.8	赤	1	420円	462円	
EA940DP-42B	7A	62 φ4.8	赤	25	7,150円	7,865円	
EA940DP-43	30V	62 φ4.8	黒	1	420円	462円	
EA940DP-43B	7A	62 φ4.8	黒	25	7,150円	7,865円	
EA940DP-45	30V	62 φ4.8	青	1	280円	308円	
EA940DP-45B	7A	62 φ4.8	青	25	4,180円	4,598円	
EA940DP-47	30V	7A	62 φ4.8	黄	1	280円	308円

熱収縮チューブセット

品番 EA944BH-12 価格1,750円 税込価格(10%) 1,925円

収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	全長(mm)	色	入数
φ2.0	φ1.0	150	緑	35本
φ3.0	φ1.5	150	赤	35本
φ4.5	φ2.25	150	黄	20本
φ6.0	φ3.0	150	黒	15本
φ9.0	φ4.5	150	青	5本
φ12	φ6.0	150	緑	5本
φ16	φ8.0	150	赤	5本
φ18	φ9.0	150	黄	5本

●材質…ポリオレフィン
●110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
●耐電圧…600V ●RoHS対応品

熱収縮チューブセット(防水タイプ)

品番 EA944BH-21 価格2,480円 税込価格(10%) 2,728円

収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	全長(mm)	色	入数
φ3.2	φ2.13	76	黒・赤	各18本
φ4.8	φ3.2	76	黒・赤	各10本
φ6.4	φ4.27	76	黒・赤	各6本
φ9.5	φ6.33	76	黒・赤	各3本
φ12.7	φ8.47	76	黒・赤	各2本
φ19.1	φ12.73	76	黒・赤	各1本

●材質…ポリオレフィン
●120℃の加熱で33%収縮(直径)します。
●耐電圧…600V
●防水性があります。 ●RoHS対応品

クリップ

●耐電圧…AC1000V(1分間)
●絶縁抵抗…DC500V、100MΩ以上

赤 黒 白 青 緑 黄

品番	定格	全長(mm)	取付穴(φ)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-81A	30V	47	φ6	赤	410円	451円
EA940DP-82A	3A	47	φ6	黒	780円	858円
EA940DP-83A	30V	55.5	φ5.5	赤	740円	814円
EA940DP-84A	5A	55.5	φ5.5	黒	740円	814円
EA940DP-85A	30V	66	φ8	赤	790円	869円
EA940DP-86A	10A	66	φ8	黒	790円	869円

クリップセット

(アメリカ)
●一般家庭や自動車用など様々な用途に

2個1セット

品番	定格	適用電線(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-203	10A	0.33~1.31	赤・黒	230円	253円

●材質…スチール(ニッケルメッキ)+PVC
●全長…50mm

クリップセット

(アメリカ)
●一般家庭や自動車用など様々な用途に

2個1セット

品番	定格	適用電線(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-204	10A	0.33~1.31	赤・黒	290円	319円

●材質…スチール(ニッケルメッキ)+PVC
●全長…50mm

熱収縮チューブセット

品番 EA944BH-11 価格1,180円 税込価格(10%) 1,298円

収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	全長(mm)	色	入数
φ2.0	φ1.0	45	黒	15本
φ2.0	φ1.0	45	白	15本
φ3.5	φ1.75	45	黒	15本
φ3.5	φ1.75	45	緑	15本
φ5.0	φ2.5	45	黒	15本
φ5.0	φ2.5	45	赤	15本
φ7.0	φ3.5	45	黒	15本
φ7.0	φ3.5	45	青	15本
φ8.0	φ4.0	45	黒	15本
φ8.0	φ4.0	45	黄	15本
φ9.0	φ4.5	45	黒	15本
φ9.0	φ4.5	45	緑	15本

●材質…ポリエチレン
●110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
●耐電圧…600V
●RoHS対応品

<http://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

クリップ

品番	定格	全長(mm)	取付穴(φ)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-87A	30V	69	φ9	赤	1,110円	1,221円
EA940DP-88A	30A	69	φ9	黒	1,110円	1,221円
EA940DP-89A	30V	122	φ16.5	赤	4,640円	5,104円
EA940DP-90A	50A	122	φ16.5	黒	4,640円	5,104円

●耐電圧…-87A-88A:AC1000V(1分間)
-89A-90A:AC3000V(1分間)
●絶縁抵抗…-87A-88A:DC500V、100MΩ以上
-89A-90A:DC1000V、1000MΩ以上

クリップ

(アメリカ)
●電気工事や自動車用など様々な用途に
●材質…スチール(ニッケルメッキ)

201 202

品番	定格	適用電線(mm)	全長(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-201	5A	0.33~0.82	32	4	220円	242円
EA940DP-202	10A	0.33~1.31	50	4	310円	341円

熱収縮チューブセット

●材質…接統子:ポリエチレン 収縮チューブ:ポリオレフィン

品番	価格	税込価格(10%)
EA944BH-13	2,640円	2,904円

接統子	収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	全長(mm)	色	入数
φ3.5	φ2.33	42	黄	2本	
φ5.5	φ3.67	25	透明	8本	
φ6.4	φ4.27	37	赤	6本	
φ8.0	φ5.34	37	青	4本	

チューブ	φ3.5	φ1.75	150	黒・緑	各15本
φ5.0	φ2.5	150	黒・赤	各15本	
φ7.0	φ3.5	150	黒・青	各15本	

●接統子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。
●チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
●接統子適合サイズ…透明:0.2~0.5mm
赤:0.5~1.5mm
青:1.5~2.5mm
黄:4~6mm

熱収縮チューブセット

●材質…ポリオレフィン(黄・緑ミックスのみポリエチレン)

品番	価格	税込価格(10%)
EA944BH-14	2,790円	3,069円

防水無タイプ	収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	色	入数
φ4	φ2	黄・緑ミックス	15本	
φ6	φ3	黄・緑ミックス	10本	
φ8	φ4	黄・緑ミックス	8本	
φ10	φ5	黄・緑ミックス	5本	
φ2	φ1	白・黒	各30本	
φ5	φ2.5	赤・黒	各15本	
φ8	φ4	黄・黒	各15本	
φ9	φ4.5	緑・黒	各10本	

防水タイプ	収縮前内径(mm)	収縮後内径(mm)	色	入数
φ3.2	φ2.13	赤・黒	各16本	
φ6.4	φ4.27	赤・黒	各10本	
φ9.5	φ6.33	赤・黒	各6本	
φ12.7	φ8.47	赤・黒	各4本	

●チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
●防水タイプは120℃の加熱で33%収縮します。
●全長…45mm ●耐電圧…600V ●RoHS対応品

パワークリップ

●耐電圧…AC1000V(1分間)
●絶縁抵抗…DC500V、100MΩ以上

品番	定格	全長(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-111	30V 5A	49	赤	830円	913円
EA940DP-112	30V 5A	49	黒	830円	913円

パワークリップ(高電圧仕様)

●耐電圧…AC2000V(1分間)
●絶縁抵抗…DC500V、100MΩ以上

品番	定格	全長(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-121	300V 5A	53	赤	820円	902円
EA940DP-122	300V 5A	53	黒	820円	902円

セーフティソケット

(スイス)
●パネル取付方式…専用ナット締付け
●適合プラグ…φ4mm

品番	定格	取付穴(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-301	24A	φ122	黒	180円	198円
EA940DP-302	24A	29.5	赤	180円	198円
EA940DP-311	32A	φ122	黒	210円	231円
EA940DP-312	32A	31	赤	210円	231円

●適合フラット端子…-301-302:4.8×0.8mm
-311-312:6.3×0.8mm
●セーフティスリプ付プラグと接続可能な安全仕様ソケット
●適合…EA940DP-321-322-331-332

セーフティプラグ(スタック接続対応型)

(スイス)
●適合プラグ…φ4mm
●ケーブル外径…φ3.9mm以下
●セーフティスリプ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ
★電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
●適合…EA940DP-301-302-311-312

品番	定格	適用電線(mm ²)	全長(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-331	32A	0.75~2.5	56.3	黒	250円	275円
EA940DP-332	32A	2.5	56.3	赤	250円	275円

セーフティプラグ

(スイス)
●適合プラグ…φ4mm
●ケーブル外径…φ3.9mm以下
●セーフティスリプ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ
●適合…EA940DP-301-302-311-312

品番	定格	適用電線(mm ²)	全長(mm)	色	価格	税込価格 (10%)
EA940DP-321	32A	0.75~7.5	75.5	黒	330円	363円
EA940DP-322	32A	2.5	75.5	赤	330円	363円