

シュレッダー



- ダストボックス容量…32ℓ
- 定格時間…25分
- 細断形状…クロスカット(2×10mm)
- 投入幅…225mm(A4)
- 電源…100V(50/60Hz)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-23F	3.3m/分(50Hz) 4.1m/分(60Hz)	A4用紙20枚(50Hz) 18枚(60Hz)	75,000円	82,500円

- 消費電力…800W
- サイズ…440(W)×295(D)×720(H)mm
- 重量…24.5kg
- 紙、カード、CD、DVDが細断可能
- 機能…リバーススイッチ、オートスタート&ストップ機能

③ シュレッダー



- ダストボックス容量…34.1ℓ
- 定格時間…30分
- 細断形状…ワンカットクロス(2×10mm)
- 投入幅…230mm(A4)
- 電源…100V(50/60Hz)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZB-24B	2.6m/分(50Hz) 3.0m/分(60Hz)	A4コピー用紙17枚	85,000円	93,500円

- 消費電力…720W(50Hz)、850W(60Hz) 特許明光商会
- サイズ…430(W)×302(D)×640(H)mm
- 重量…29.5kg ●キャスター…自在×4
- 紙、カード、CD、DVD、ホッチキスを細断できます。
- 機能…オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ

③ [オートフィード]シュレッダー



- ダストボックス容量…23.5ℓ
- 定格時間…約15分
- 細断形状…クロスカット(約4×10mm)
- CD・DVD:3分割りカット
- 投入幅…約218mm/2箇所(A4)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-61	1.6m/分(50Hz) 2.0m/分(60Hz)	A4用紙6枚(手差し) A4用紙150枚(自動細断)	52,500円	57,750円

- 電源…100V(50Hz/60Hz)
- 消費電力…135W(50Hz)、145W(60Hz)
- サイズ…435(W)×355(D)×520(H)mm
- 重量…14kg
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。
- 1回で150枚を自動細断できます。

③ [オートフィード]シュレッダー



- ダストボックス容量…22ℓ
- 定格時間…10分
- 細断形状…クロスカット(4×10mm)
- 投入幅…220mm(A4)
- 電源…100V(50/60Hz)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-66	1.9m/分	A4用紙6枚(手差し) 100枚(オート時)	81,000円	89,100円

- 消費電力…132W(50/60Hz)
- サイズ…345(W)×240(D)×556(H)mm
- 重量…9.5kg
- キャスター…自在×2、自在(キャスター付)×2
- 機能…オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ
- ホッチキスやブラ製カードも細かく裁断します。

③ [オートフィード]シュレッダー



- ダストボックス容量…22ℓ
- 定格時間…15分
- 細断形状…マイクロクロスカット(2×10mm)
- 投入幅…220mm(A4)
- 電源…100V(50/60Hz)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-92	1.9m/分	A4コピー用紙4枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断) プラスチックカード1枚	30,000円	33,000円

- 消費電力…100W
- サイズ…345(W)×240(D)×556(H)mm
- 重量…9.5kg
- オートストップ、サーマルプロテクター機能付
- 紙、プラスチックカード、ホッチキスが細断できます。
- 置くだけの自動細断です。
- キャスター付

③ シュレッダー



- ダストボックス容量…約51ℓ(A4用紙約1200枚)
- 定格時間…30分
- 細断形状…約3.9×28mmのクロスカット
- 投入幅…302mm(A3)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-54A	約2.4m/分(50Hz) 約2.8m/分(60Hz)	A4コピー用紙18枚(50Hz) 15枚(60Hz)	98,000円	107,800円

- 投入厚…3.5mm
- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力…390W(50Hz)、450W(60Hz)
- サイズ…510(W)×430(D)×810(H)mm
- 重量…52kg
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 静音タイプ…約60~70dB
- 機能…イオン発生装置、オートリバース、オートオフ機能付
- 紙、カード、CD・DVDが細断できます。

③ [オートフィード]シュレッダー



- ダストボックス容量…約60ℓ
- 定格時間…約30分
- 細断形状…クロスカット(約4×10mm)
- 投入幅…約216mm(A4)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-63	3.5m/分(50Hz) 4.2m/分(60Hz)	A4用紙8枚(手差し) A4用紙280枚(自動細断)	128,000円	140,800円

- 電源…AC100V(50Hz/60Hz)
- 消費電力…290W(50Hz)、330W(60Hz)
- サイズ…435(W)×440(D)×866(H)mm
- 重量…36kg
- キャスター…自在×2、自在(キャスター付)×2
- 定格細断枚数…A4コピー用紙(上質紙64g/m<sup>2</sup>)手差し8枚
- オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。
- 1回で280枚を自動細断できます。

③ [オートフィード]シュレッダー



- ダストボックス容量…39ℓ
- 定格時間…約15分
- 細断形状…クロスカット(約4×10mm)
- CD・DVD:3分割りカット
- 投入幅…約218mm(A4)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-62A	1.6m/分(50Hz) 2.0m/分(60Hz)	A4用紙6枚(手差し) A4用紙150枚(自動細断)	63,500円	69,850円

- 電源…100V(50Hz/60Hz)
- 消費電力…135W(50Hz)、145W(60Hz)
- サイズ…435(W)×355(D)×710(H)mm
- 重量…15.5kg ●キャスター…自在×4
- オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。
- 1回で150枚を自動細断できます。

③ シュレッダー(メディア専用)



- ダストボックス容量…約11ℓ
- 定格時間…30分
- 細断形状…ストレートカット(45mm幅の3分割)
- 投入幅…125mm
- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力…122W(50/60Hz)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZB-62	3.5m/分(50Hz) 3.8m/分(60Hz)	FD2枚	175,000円	192,500円

- サイズ…200(W)×500(D)×850(H)mm
- 重量…26kg
- 機能…オートスタート、オートストップ
- キャスター…自在×4
- CD、DVD・FD、カード類の細断用

細断タイプ

- クロスカット  
書類を縦横に細かく細断する方法。細断形状が細かく、機密性の高い文書の処理に適しています。



シュレッダー



- ダストボックス容量…68ℓ
- 定格時間…45分
- 細断形状…クロスカット(4×38mm)
- 投入幅…230mm(A4)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-38B	3m/分	F7-F7+標準型	139,000円	152,900円

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力…400W
- サイズ…390(W)×580(D)×815(H)mm
- 重量…32kg
- 暗証番号ロック機能
- CD、カード、クリップ、ホッチキスの細断もできます。
- RoHS指令対応

③ シュレッダー



- ダストボックス容量…60ℓ
- 定格時間…60分
- 細断形状…クロスカット(3.9×38mm)
- 投入幅…240mm(A4)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZD-39A	4.8m/分	24枚	152,000円	167,200円

- 電源…100V ●消費電力…800W
- サイズ…450(W)×435(D)×785(H)mm ●重量…41kg
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
- 紙詰まり防止機能、安全機能搭載
- 紙、カード、CD、DVD、ホッチキス、クリップを細断できます。

③ シュレッダー



- ダストボックス容量…約42ℓ
- 定格時間…30分
- 細断形状…ワンカットクロス(3.9×30mm)

品番	細断速度	細断能力	価格	税込価格(10%)
EA763ZB-69	3.7m/分(50Hz) 4.4m/分(60Hz)	A4用紙18枚(50Hz) 16枚(60Hz)	157,000円	172,700円

- 投入幅…260mm(B4) ●電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力…325W(50Hz)、300W(60Hz)
- サイズ…600(W)×300(D)×650(H)mm
- 重量…40kg
- 機能…オートスタート、オートストップ
- ホッチキスも細断できます。

オートフィードとは



用紙をトレーに置くだけで、自動一括細断ができます。作業中そばにいない必要がありません。

③マークはグリーン購入適合商品です。