

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…620mm
- 重量…9.0kg
- 張地…ポリエステル

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XB-38	535(W)×620(D)	グレー	15,800円	17,380円
EA956XB-39	×820~940(H)	ブルー	15,800円	17,380円

- 背もたれロック機構
- ガス上下調節機構
- キャスター…自在×5
- クッションに成形ウレタンを使用しており、ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…540mm
- 重量…7.4kg
- 張地…ポリエステル
- ガス上下調節機構
- 背もたれ奥行き調節可能
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XB-40	540(W)×540(D)×740~845(H)	グリーン	12,900円	14,190円

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…535mm
- 重量…7.5kg
- 張地…合成皮革、ポリプロピレン
- ガス式上下調節機構
- 背もたれロック機構
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XL-1	535(W)×560(D)×775~885(H)	21,000円	23,100円

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…645mm
- 重量…15.9kg

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XC-31	645(W)×645(D)×885~970(H)	ブルー	26,300円	28,930円
EA956XC-32		グレー	26,300円	28,930円

LIHTEHA

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…645mm
- 重量…15.9kg

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XC-31	645(W)×645(D)×885~970(H)	ブルー	26,300円	28,930円
EA956XC-32		グレー	26,300円	28,930円

- 張地…背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り
- ガス式上下調節機構
- シンクロナッキング機能(背もたれと、座面の角度が2:1で連動します。固さ調節可能です)
- モールドウレタンクッション
- 4段階背もたれ角度固定
- 肘あて付き
- キャスター…自在×5

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…620mm
- 重量…14.7kg
- 布張り
- ポリウレタンキャスター
- ガス式上下調節機構
- 背もたれ・座面連動ロック機構(16°)
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XL-15	640(W)×710(D)×990~1060(H)	33,000円	36,300円

- 布地張りの落ち着いた仕上がりで、重厚感のあるチェアです。

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…655mm
- 重量…17.3kg
- 布張り
- シンクロナッキング機構、ガス式上下調節機構
- キャスター…自在×5
- ロックングストッパー、ランナーサポート付き

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XA-220	670(W)×625(D)×1015~1113(H)	128,000円	140,800円

ナカバヤシ

椅子機能

- ガス式上下調節機構
レバーついで座面の高さを自由に調節できます。
- 背もたれロック機構
体重をかけたときもたれが後ろに傾斜してから戻ります。
- 背もたれ・座面連動ロック機構
背・座シンクロナッキング(フリーシンクロ)背もたれに体重をかけたときもたれと座面が一緒に後ろに傾斜してから戻ります。
- 背もたれ奥行き調節
背もたれを前後することにより腰掛ける深さを調節
- 座奥調整機構
座の前縁部が伸縮します。体格に応じて調節可能
- アジャストシンクロ
リクライニング角度をお好みの位置で固定できます。

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…630mm
- 重量…16.5kg

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XC-26	660(W)×630(D)×910~1000(H)	ブルー	16,700円	18,370円
EA956XC-27		ブラック	16,700円	18,370円

- 張地…布張り/ポリエステル
- ガス式上下調節機構
- 背もたれ・座面ロック機能
- 背もたれ前後調節
- 肘あて付き(上下調節可能)
- キャスター…自在×5

SANWA SUPPLY

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…620mm
- 重量…10.8kg
- 張地…布張り/ポリエステル
- 背・座シンクロリクライニング(フリーシンクロ)

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XA-5A	460(W)×540(D)×770~870(H)	ブラック	28,400円	31,240円

- ガス式上下調節機構
- ナイロンキャスター
- キャスター…自在×5

LIHTEHA

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…580mm
- 重量…13.2kg
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-41	600(W)×610(D)×910~1000(H)	18,900円	20,790円

- 張地…背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り
- ガス式上下調節機構
- 背もたれ・座面ロック機能(固さ調整付き)
- 肘あて付き
- 腰の負担を軽くする腰当て付。

SANWA SUPPLY

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…590mm
- 重量…13.5kg
- 張地…ポリエステル
- ガス式上下調節機構
- 背もたれ・座面連動ロック機構
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XN-1A	590(W)×565(D)×1090~1190(H)	18,800円	20,680円

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…610mm
- 重量…11.4kg

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XL-12A	610(W)×550(D)×880~990(H)	ブルー	27,000円	29,700円
EA956XL-13A		ブラック	27,000円	29,700円

- 張地…ポリエステル
- 背もたれロック機構(16°)
- ガス式上下調節機構
- キャスター…自在×5

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…575mm
- 重量…11.4kg
- 張地…PVCレザー、ポリプロピレン
- ガス式上下昇降機構
- 背もたれ連動ロック機構
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XL-2A	580(W)×640(D)×890~990(H)	18,200円	20,020円

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…585mm
- 重量…202:10kg、203:13kg

品番	サイズ(mm)	肘	価格	税込価格(10%)
EA956XA-202	435(W)×530(D)×890~990(H)	無	31,100円	34,210円
EA956XA-203	565(W)×530(D)×890~990(H)	有	35,500円	39,050円

- 布張り(背はメッシュ)
- 背もたれロック機構、ガス上下調節機構付
- キャスター…自在×5個
- 適度な弾力性とホールド感があり、通気性も良いので快適なグリーン購入適合商品です。

ナカバヤシ

◎ビジネスチェアー



- お客様組立品
- 脚幅…585mm
- 重量…16.5kg

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XA-201	585(W)×560(D)×830~930(H)	ブルー	31,100円	34,210円
EA956XA-211	585(W)×560(D)×830~930(H)	オレンジ/ブラック	34,400円	37,840円
EA956XA-212	585(W)×560(D)×830~930(H)	グレー	34,400円	37,840円

- 布張り
- 背もたれロック機構、ガス上下調節機構
- キャスター…自在×5個
- 背と座は長時間使用してもへたりにくいモールドウレタンクッションを採用

ナカバヤシ

◎マークはグリーン購入適合商品です。