

### ビジネスチェア



- お客様組立品
- 脚幅…660mm
- PUレザー・布張り
- 重量…18.9kg
- ガス式上下調節機構、背もたれ座面ロック機構、背もたれリクライニング機構

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-1	675(W)×660×1250(D)×1275~1350(H)	52,000円	57,200円

●ランバーサポート、ヘッドレスト、肘あて付  
●360°回転します。  
●長時間座っても骨盤などに負担がかりにくいです。

### ビジネスチェア



- お客様組立品
- 脚幅…700mm
- PUレザー張り
- 重量…25kg
- ガス式上下調節機構、無段階リクライニング機能

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-2	700(W)×700(D)×1090~1165(H)	44,600円	49,060円

●クッション付き肘あてが腕の負担を軽減します。  
●リクライニング機能付きで、最大160°まで倒すことができます。  
●キャスター…自在×5

### ビジネスチェア



- お客様組立品
- 脚幅…700mm
- 布張り
- 重量…25kg
- ガス式上下調節機構、無段階リクライニング機能

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-3	700(W)×700(D)×1090~1165(H)	50,300円	55,330円

●クッション付きの肘あてが腕の負担を軽減します。  
●リクライニング機能付きで、最大160°まで倒すことができます。  
●キャスター…自在×5

### ビジネスチェア(本革)



- お客様組立品
- 脚幅…660mm
- 重量…17kg
- 張地…本革張り(側面・裏側:PVC)
- ガス式上下調整機構
- 背もたれ・座面ロック機能
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-46	660(W)×725(D)×1185~1280(H)	53,000円	58,300円

●肘あて付き ●ヘッドレスト付き  
●本革張りに、メタルレッグフレームの高級感あるチェアです。  
●首の負担を軽減するヘッドレスト付き

### [クリーンルーム用]チェア



- 重量…9:13kg
- 脚幅…532mm
- 導電性ビニールレザー張り
- キャスター(導電性双輪)…自在×5

品番	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA956XW-9	532×520×755~850	60,500円	66,550円
EA956XW-10	532×382×385~480	48,500円	53,350円

●ガス式上下調節機構  
●クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアです。

### メディカルチェア



- お客様組立品
- 脚幅…525mm
- 重量…8.5kg
- ビニールレザー
- キャスター…自在×5

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XC-71	525(W)×525(D)×685~815(H)	ホワイト	18,800円	20,680円
EA956XC-72	525(W)×525(D)×685~815(H)	ブルー	18,800円	20,680円

●機能…ガス式上下調節機構  
●抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用しています。  
●背もたれは、独立回転式で、肘あてとしても使える2WAYタイプです。

### メディカルチェア



- 脚幅…510mm
- 重量…9kg
- ビニールレザー
- キャスター…自在×5
- ガス式上下調節機構

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-74	510(W)×510(D)×665~835(H)	53,400円	58,740円

●水をこぼしてもさっとふき取れます。  
●医療分野で求められる耐化学薬品ナトリウム対応レザーを使用しています。

### 導電チェア



- お客様組立品
- 重量…11kg
- 脚幅…51:595mm、52:575mm
- 導電ビニールレザー

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XC-51	595(W)×595(D)×790~880(H)	57,800円	63,580円
EA956XC-52	575(W)×575(D)×760~850(H)	50,800円	55,880円

●キャスター…自在×5(ステンレスフレック使用)  
●ガス式上下調節機構  
●帯電した人体などからの放電によって、機器の誤作動を起こさないよう、静電気を除去するチェアです。  
●作業者のアース経路が確保できる導電レザーにより、人体への帯電が極めて微量です。

### 導電チェア



- お客様組立品
- 脚幅…595mm
- 重量…11.4kg
- 張地…導電ビニールレザー
- ガス式上下調節機構
- 背もたれロック機構
- 張地に導電ビニールレザーを使用しており、導電タイプのチェアです。

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XE-100	595(W)×530(D)×860~1030(H)	76,000円	83,600円

### 丸スツール



- 重量…2.7kg
- スタッキング可能です。
- ビニールレザー張り

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XN-20	φ300×460	4,930円	5,423円

### 丸スツール



- 重量…2.3kg
- スタッキング可能
- 快適な座り心地と強度を備えた中空構造のフロア成形仕様

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XN-21	φ300×460	ブルー	6,140円	6,754円
EA956XN-22	φ300×460	オレンジ	6,140円	6,754円

### 丸スツール(ステップリング付)



- 重量…2.8kg
- ステップリング付
- フロア成型

品番	サイズ(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA956XN-23	φ300×460	グリーン	6,820円	7,502円
EA956XN-24	φ300×460	ブルー	6,820円	7,502円
EA956XN-25	φ300×460	オレンジ	6,820円	7,502円

### ワークチェア



- お客様組立品
- 360°どの方向からも高さ調整可能なリングレバー式
- 脚幅…560mm
- 重量…6kg

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XN-31	600×600×433~525(H)	8,100円	8,910円

●ガス圧調整式 ●キャスター…自在×5  
●材質…鉄、ナイロン ●カラー…黒  
●座面サイズ…φ335mm

### ワークチェア



- お客様組立品
- 脚幅…450mm
- 重量…7.0kg
- 張地:PVCレザー
- ガス式上下調節機構
- キャスター…自在×5
- 安定した着座が可能な足置きリング付
- 360°どの方向からでも高さ調整可能なリングレバー採用

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XN-51	480×450×480~670(H)	19,200円	21,120円

### ワークチェア



- お客様組立品
- 脚幅…456mm
- 重量…5.0kg
- 張地:PVCレザー
- ガス式上下調節機構
- キャスター…自在×5
- ホコリや髪の毛が絡みにくい単輪キャスター

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XN-52	486×456×425~535(H)	18,700円	20,570円

### ワークチェア



- お客様組立品
- 脚幅…455mm
- 重量…5.0kg

品番	サイズ(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA956XN-53	455×440×480~600(H)	グリーン	15,400円	16,940円
EA956XN-54	455×440×480~600(H)	オレンジ	15,400円	16,940円

### スタンドワークチェア



- 脚幅…φ360mm
- 重量…11kg
- 材質…ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XW-21	400×290×550~745(H)	27,700円	30,470円

●ガス式上下調節機構、座面マルチ機構付  
●工場などでの立ち作業をサポート

### [クリーンルーム用]スタンドワークチェア



- 脚幅…φ360mm
- 重量…10kg
- ガス式上下調節機構、座面マルチ機構付

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA956XW-31	400×290×550~745(H)	44,000円	48,400円

●材質…導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション  
●脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。  
●抗菌PVC貼り

### ワークチェア




- お客様組立品
- 脚幅…510mm
- 重量…5.5kg

品番	サイズ(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA956XN-56	535×510×425~555(H)	ブルー	15,700円	17,270円
EA956XN-57	535×510×425~555(H)	ピンク	15,700円	17,270円

●材質…張地:PVCレザー  
●ガス式上下調節機構  
●キャスター…自在×5

### ワークチェア



- 張地…ポリエステル
- ガス式上下調節機構
- キャスター…自在×5
- 360°どの角度からでも高さ調節できるリングレバー

品番	サイズ(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA956XN-53	455×440×480~600(H)	グリーン	15,400円	16,940円
EA956XN-54	455×440×480~600(H)	オレンジ	15,400円	16,940円