

アームオーバルスリーブ ・アームスウェージャー、コードレススウェージャー専用のスリーブ(クランプ管)です。



国産品

アルミ

品番	適合ワイヤ径 (mm)	全長	入数	価格
OS-1A	1.5	16	30	¥ 1,830
OS-1B	2.0	16	30	¥ 1,830
OS-2A	2.5	24	20	¥ 2,160
OS-3A	3.0	24	20	¥ 3,670
OS-4A	4.0	26	20	¥ 5,200
OS-5A	5.0	27	20	¥ 7,150
OS-6A	6.0	32	20	¥ 7,500
OS-8A	8.0	35	20	¥ 8,500
OS-9A	9.0	42	20	¥ 11,500
OS-10A	10.0	42	20	¥ 11,500
OS-12A	12.0	48	20	¥ 15,400

ステンレスクランプ管(薄型エイト管・エイト管)



国産品

SUS 304

■薄型エイト管 (現場でのカシメが容易です。)

品番	適合ワイヤ径 (mm)	肉厚 t(mm)	サイズ (mm)	入数	価格 (袋)
UCL-0.8	0.6~0.8	0.3	0.8× 5L	50	¥ 4,500
UCL-1	1.0	0.3	1.2× 7L	50	¥ 5,000
UCL-1.5	1.5	0.3	1.5× 10L	50	¥ 6,500
UCL-2	2.0	0.4	2.0× 10L	50	¥ 7,250
UCL-2.5	2.5	0.4	2.5× 12L	50	¥ 10,550

※防鳥用ワイヤ、魚つりの仕掛などに適しています。

■エイト管

品番	適合ワイヤ径 (mm)	サイズ (mm)	入数	価格 (袋)
SCL-1	1.0	1.0× 7L	50	¥ 3,960
SCL-1.5	1.5	1.5× 7L	50	¥ 4,180
SCL-2	2.0	2.0× 11L	50	¥ 7,850
SCL-2.5	2.5	2.5× 14L	50	¥ 8,500
SCL-3	3.0	3.0× 14L	50	¥ 11,700

ステンスロープの使用に際して、ロープと接する金具、例えばシンプル、クリップ、クランプ管などにステンレス鋼以外の金属を使用すると異種金属との接触によるガルバニック腐食が生じ寿命を短くします。特にこのガルバニック腐食の現象は、水中や海水中または湿った環境においては早期に発生することが考えられますので、使用条件に応じて金具の材質の選択が重要です。**ステンスロープの加工はステンレスクランプ管**を薦めております。お客様が納期、価格などの都合によりアルミクランプ管を選択され、上記の様に腐食、断線が発生してもクレームの対象外になります。

このカタログに表示している価格は本体価格です。