

切断砥石

標準品シリーズ

つるぎ

硬度：標準



●つるぎ

用途：一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
特長：幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用周速度
100×2×15	A46R BF	200枚(10枚×20)	72m/s(4,300m/min)
110×2×20			
125×2×22(20)			
150×2×22		100枚(10枚×10)	
160×2×20			
180×2×22(20)			
205×2×22(25.4)			
255×3×25.4	50枚(25枚×2)		
305×2.8×25.4	A36R BF	25枚	63m/s(3,800m/min)
355×3×25.4			
405×3×25.4			
455×3.5×25.4(30)	A30R BF	20枚	

EX-つるぎ

硬度：標準



●EX-つるぎ

用途：一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
特長：経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用周速度
305×2.8×25.4	A36R BF	25枚	72m/s(4,300m/min)
355×3×25.4	A30R BF		63m/s(3,800m/min)
405×3×25.4			



●EX-つるぎ 5×5(ゴーゴー)

店頭販売に適する5枚入り箱です。
品 種：ゴーゴー-305・ゴーゴー-355・ゴーゴー-405 入り数：25枚(5枚箱×5)

白山

硬度：軟らかめ



●白山

用途：ステンレス鋼材・重量鋼材(丸棒・角棒)
特長：軟らかめの砥石で、重量鋼や特殊鋼に威力を発揮します。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用周速度
305×2.8×25.4	WA36N BF	25枚	72m/s(4,300m/min)
355×3×25.4			
405×3×25.4			
455×3.5×25.4(30)	WA30N BF	20枚	63m/s(3,800m/min)

ラフトン

硬度：少し軟らかめ



●ラフトン

用途：一般鋼材・ステンレス鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
特長：少し軟らかめの砥石で、焼け・カエリの少ない切断面が得られます。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用周速度
305×2.8×25.4	AWA36P BF	25枚	72m/s(4,300m/min)
355×3×25.4			
405×3×25.4			
455×3.5×25.4	AWA30P BF	20枚	63m/s(3,800m/min)

大怪物切断用(A-TYPE)



●大怪物切断用(A-TYPE)

用途：一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
特長：広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用周速度
510×4×25.4(30)	A36P BF	10枚	63m/s(3,800m/min)
510×6×25.4	A360 BF		
585×4.5×30	A36P BF	5枚	
610×5.5×30(32)	A30Q BF		
660×6×32	A36Q BF		

高速用A・C-TYPE

エンジンカッター用

三枚補強



A-TYPE

●高速用 A-TYPE(三枚補強)

用途：鉄・鋼・鋳物・ステンレス
特長：高速回転に耐える商品です。

外径×厚さ	寸法 穴径	品 種	梱包入数	最高使用周速度
305×4.5	20・22・25.4・30.5	A24Q BF3	30枚(10枚×3)	100m/s



GC-TYPE

●高速用 GC-TYPE(三枚補強)

用途：石材(耐火レンガ・スレート・コンクリート等)

305×4.5	20・22・25.4・30.5	GC24S BF3	30枚(10枚×3)	100m/s
---------	-----------------	-----------	------------	--------