

233A06



Mini Sargento 60°

Indicado para el agarre de piezas pequeñas o delicadas. Diseño en ángulo: Proporciona un manejo más confortable.

Mini-clamp 60°

Ideal for all work where space is a problem and for holding small or delicate work pieces. Angled design: Allows more comfortable handling.



Grip-on REF.	mm	mm	mm	gr
233A-06	190	0-60	80	250

233AP



Mini Sargento 60°+Protectores

MANOS LIBRES en construcción metálica, carpintería, etc. Dos oscilantes moleteados: Se adaptan instantáneamente a todas las formas planas, incluso no paralelas, sin riesgo de resbalar. Bocas estrechas: Se adaptan a lugares donde las grips "C" no pueden.

Mini-Clamp 60°+Protectors

Hands Free in metal and frame work. Two knurled swivel pads: Allow full contact of tips for firm, non-slip grip, even on tapered surfaces. Narrow jaw profile: Fit in areas where C-Clamps cannot.



Grip-on REF.	mm	mm	mm	gr
233AP06	194	0-60	80	270

124



Sargento de Acero Cuello de Cisne

Más rápidos y manejables que los sargentos normales al poder manejarse con UNA SOLA MANO. Aplicables en carrocería, soldadura, carpintería metálica, fundición y bricolaje. Bocas de gran capacidad: Permiten salvar obstáculos y el agarre de piezas a distancias largas.

Locking C-clamps

Quicker and easier to handle than normal bar type clamps as they can be operated with only ONE HAND. Suitable for assembly work in body repair, mechanics work, steel fabrication, general welding jobs and DIY. Wide & Deep Jaw Profile: Allows the clearing of obstacles and clamping at long distances.



Grip-on REF.	mm	mm	mm	gr
124-06	171	0-60	50	230
124-12	288	0-110	92	880
124-18	470	0-260	260	1.300
124-24	620	0-400	410	1.550