

K Type

サイズ 150mm

K型 中荷重用固定金具



SK-150



SUIK-150

中荷重用キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 (P2')	取付穴径 d 	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
150	■鋼板製ゴム											
	SK-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,960
	SRK-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2							1,960
	CRK-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0							2,000
	■鋼板製ウレタンゴム											
	SUIK-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,150
	SUIEK-150	導電性ウレタン	B/B入									2,150
	■樹脂製ゴム											
	PNK-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,670
	PNDK-150	ゴム	SUS入									1,670
	PNAK-150	ゴム										140
	■樹脂製ウレタンゴム											
	PNUK-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,630
	PNUDK-150	ウレタン	SUS入									1,630
	PNUAK-150	ウレタン		150	153.0							1,440
	■ナイロン											
	PK-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	1,410
	PBK-150	ナイロン	B/B入	300	306.0							1,650
	PBDK-150	ナイロン	SUS入									1,650
	■MCナイロン											
UWBK-150	MCナイロン	B/B入	300	306.0	40	20	198	137/93	※100/56 (50)	11	2,090	
UWBDK-150	MCナイロン	SUS入									2,090	
UWAK-150	MCナイロン										1,940	
UWBSK-150	MCナイロン	B/B入									1,690	
UWBSDK-150	MCナイロン	SUS入			30						1,690	

※長穴になります。

軸受	無印	：滑り軸受け		は受注生産品です。
	B/B入	：鋼板製ベアリング入り		
	SUS入	：ステンレス製ベアリング入り		