

KABZ_{Type} サイズ 150mm

KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定金具



PKABZ-150



PNAKABZ-150

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
150	■ナイロン												
	PKABZ-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	100/56	11	1,560	
	PBKABZ-150	ナイロン	B/B入	300	306.0							1,800	
	PBDKABZ-150	ナイロン	SUS入									1,800	
	■樹脂製ゴム												
	PNKABZ-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	100/56	11	1,820	
	PNDKABZ-150	ゴム	SUS入									1,820	
	PNAKABZ-150	ゴム										140	142.8
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKABZ-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	100/56	11	1,780	
	PNUDKABZ-150	ウレタン	SUS入									1,780	
	PNUAKABZ-150	ウレタン										150	153.0
	■MCナイロン												
	UWBKABZ-150	MCナイロン	B/B入	350	357.0	40	20	198	137/93	100/56	11	2,240	
	UWBDKABZ-150	MCナイロン	SUS入									2,240	
	UWAKABZ-150	MCナイロン				30						2,090	
	UWBSKABZ-150	MCナイロン	B/B入									1,840	
	UWBSDKABZ-150	MCナイロン	SUS入									1,840	
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
	SKABZ-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	100/56	11	2,110	
	SRKABZ-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2							2,110	
CRKABZ-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0	2,150								
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
SUIKABZ-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	100/56	11	2,300		
SUIEKABZ-150	導電性ウレタン	B/B入									2,300		

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KABZ-150→KABZL-150となります)。

軸受	無印	：滑り軸受け		は受注生産品です。
	B/B入	：鋼板製ベアリング入り		
	SUS入	：ステンレス製ベアリング入り		

KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。