

# JH Type

サイズ 200mm

JH型 重荷重用旋回金具



RFJH-150



RRJH-150

単位：mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
200	■JH-200 シャフト径25													
	RGJH-200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	70	6,020	
	RFJH-200	鋼板製ウレタン	B/B入	600	612.0								6,030	
	RRJH-200	アルミ製MCナイロン	B/B入	660	673.2								5,870	
	UWBJH-200	MCナイロン	B/B入	800	816.0	42	5,400							
	■JH-200 シャフト径20													
SVJH-200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	14	70	5,020		
SHVJH-200	高反発ゴム	B/B入	250	255.0									5,020	

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

