

PCKE_{Type} サイズ 100mm~150mm

静流タイプ PCKE型 固定キャスター



PCKE-100

PCKE-125

PCKE-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2 (P1'/P2')	取付穴径 d	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
100	PCKE-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	110/78	※80/45 (90/50)	11	650
125	PCKE-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	140/94	※100/56 (112/53)	11	1,120
150	PCKE-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	140/94	※100/56 (112/53)	11	1,260

※長穴になります。

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H	フォーク幅 B
100	82	42
125	105	53
150	115	53

