

PCKC_{Type} サイズ 100mm~150mm

静流タイプ PCKC型 固定キャスター



PCKC-100

PCKC-125

PCKC-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 (P1'/P2') 	取付穴径 d 	自重 (g)
				(daN)	(kgf)							
100	PCKC-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	95/90	※71/71 (68/68)	11	640
125	PCKC-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	100/100	※80/80 (75/75)	11	950
150	PCKC-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	※80/80 (75/75)	11	1,050

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B
100	82	42
125	105	53
150	115	53

