

PCJCS Type

サイズ 100mm~150mm

静流タイプ PCJCS型 ストッパー付回転キャスター



PCJCS-100

PCJCS-125

PCJCS-151

単位: mm

サイズ A	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2 (P1'/P2')	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
100	PCJCS-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	90/90	※71/71 (68/68)	11	34	970
125	PCJCS-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	100/100	※80/80 (75/75)	11	38	1,590
150	PCJCS-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	※80/80 (75/75)	11	40	1,730

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

PCJCSキャスターのストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

※長穴になります。

【金具寸法】

単位: mm

サイズ A	金具高さ H	フォーク幅 B
100	82	42
125	105	53
150	115	53

