

■ ホビーから DIY まで

ホットボンド
HB-80



室内装飾・ディスプレイから段ボールの梱包作業まで幅広くご使用になれます。

安全ヒューズ内蔵



ホットスティックについて
記載データは測定値であり、保証値ではありません。ホットボンドは接着後熱を加えると溶解します。本製品をご使用の際は、使用条件に適合するか否か試験を充分行った上でお使いください。お取り扱いの際の不慎による損害の補償は一切いたしません。

成分及び含有量 (透明タイプ)	エチレン酢酸ビニル共重合体 50-60%
	炭化水素系樹脂 40-50%
軟化点	84°C
オープンタイム	30秒
セッティングタイム	18秒
粘度	180°C 10000cps
	170°C 15000cps
接着強度 (接着温度160°C)	剥離強度 (カンバス地) 2.59 kg/cm
	剪断強度 (PVC-PVC) 27.81 kg/cm ² (PVC ABS) 24.33 kg/cm ²

用途

室内装飾、ディスプレイ等の作業/ラッピングや段ボールなどの梱包作業/製本/靴・カバンなどの補修・接着/すき間のコーティング/DIY等、様々な用途にお使い頂けます。



ホットボンドの特長

- **接着材質** 木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。
- **作業性** 接着約 10 秒、完全硬化まで約 1 分~4 分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。
- **専用スティックの特長** 専用スティックは溶剤を含まない 100% 固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。

HB-80 用交換ノズル

HB-80N-B	HB-80N-SB	HB-80N-2D
¥570 + 消費税	¥570 + 消費税	¥570 + 消費税
標準ノズル		

仕様

型番	HB-80
JAN コード	410083
定格電圧	100V AC 50 / 60Hz
消費電力	14W
ノズル温度	160°C
ヒーター	PTC ヒーター
電源コード長	1.4m
サイズ	185 (W) x 155 (H) mm
重量	220 g
付属品	スティック 4 本 (約φ 11x100mm)、スタンドパネ
価格	¥2,300 + 消費税

※サイズはコードアーマー、重量はコードを除く。

■ 簡単便利な接着アイテム

ホビー用ホットボンド
HB-25/HB-45/B-30



ホビーから DIY まで幅広く使われている接着アイテム/ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。



HB-25

安全ヒューズ内蔵



HB-45

安全ヒューズ内蔵



B-30

安全ヒューズ内蔵

仕様

型番	B-30	HB-25	HB-45
JAN コード	411493	411561	411462
定格電圧	100V AC 50 / 60Hz		
消費電力	7W		
ノズル温度	160°C		
ヒーター	PTC ヒーター		
サイズ	120(W)x120(H)mm	110(W)x110(H)mm	130(W)x115(H)mm
重量	80 g	65 g	100 g
付属品	スティック 3 本 (約φ 7x100mm)、スタンドパネ		
価格	¥1,230 + 消費税	¥1,180 + 消費税	¥1,400 + 消費税

※サイズはコードアーマー、重量はコードを除く。

■ ホットボンドでの工作作業に
スティックパレット



HB-1/HB-2

ホットボンドが貼り付かないシリコンパレットです。ホットボンドでの工作作業に。



型番	JANコード	材質	サイズ	価格
HB-1	331661	シリコンゴム	98(W)x1(H)x150(D)mm	¥500 + 税
HB-2	331784		500(W)x1(H)x500(D)mm	¥5,000 + 税