


バイメタルハイスジグソー替刃 (5枚パック)

(マキタ・日立・リョービ・B&C兼用型)



特長

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適用します。

用途

軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様


使用電動機：ジグソー
全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力 (mm)					全長 (mm)	インチ当たり山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	箱入数 (シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
H-1124		鉄工・ステンレス	0.5~3	1~3	1.5~6	1~6		82	24	65	¥1,350	350006	12
H-1124L		鉄工・ステンレス	0.5~3	1~3	1.5~6	1~6		115	24	95	¥1,750	350556	12
H-1125		新建材・プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	82	14	65	¥1,350	350013	12
H-1126		木工・FRP			3~50		3~55	82	9	65	¥1,350	350020	12
H-1126L		木工・FRP			3~50		3~70	115	9	95	¥1,750	350563	12

パック寸法：W93x H150

本目立ジグソー替刃 (5枚パック)

(マキタ・日立・リョービ・B&C兼用型)



特長

刃部の総研磨仕上げで切粉のはげが良く軽く切れます。
鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
表面のスベリがよく目詰まりしにくい刃型です。

用途

木材、合板、プラスチック等の切断作業に。

仕様

使用電動機：ジグソー
全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力 (mm)					全長 (mm)	インチ当たり山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	箱入数 (シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
W-2000		木工・高速切			5~50		5~55	82	6	65	¥1,200	350037	12
W-2100		新建材・合板			5~50		5~55	82	6	65	¥1,650	350044	12
W-2200		化粧合板 プラスチック			3~60		3~60	82	12	65	¥1,650	350051	12

パック寸法：W93x H150

電子ジグソー替刃 (5枚パック)

(BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型)



特長

(HB-20・21・22)
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適用します。

(HB-23・24・25)

刃部の総研磨仕上げで切粉のはげが良く軽く切れます。
鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。

用途

軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。

仕様

使用電動機：ジグソー
全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

品番	形状	用途	切断能力 (mm)					全長 (mm)	インチ当たり山数	有効長 (mm)	標準価格 (1シート)	JANコード 4986362	箱入数 (シート)
			ステンレス	軟鋼板	プラスチック	アルミ	木材合板						
HB-20		鉄工・ステンレス	0.5~3	1~3	1.5~6	1~6		90	24	65	¥1,550	350235	12
HB-21		鉄工・新建材 プラスチック		2~5	3~30	3~10	2~20	90	14	65	¥1,550	350242	12
HB-22		鉄工 木工・FRP			3~50		3~55	90	9	65	¥1,550	350259	12
HB-23		木工厚板 高速切			5~60		5~60	100	6	77	¥1,300	350266	12
HB-24		化粧合板・新建材 プラスチック			3~55		3~55	100	10	77	¥1,720	350273	12
HB-25		木工厚板 合板			5~60		5~60	100	6	77	¥1,720	350280	12

パック寸法：W93x H150