

●精密トツプラねじ(精密十字穴付きねじ)

・頭部形状:薄平 ・材質:ステンレス ・表面処理:パシペート

| 製品番号 | ねじサイズ | 長さ(L) | |
|----------------|-------|-------|--|
| TN-S-U-M1.7-3L | M1.7 | 3 | |
| TN-S-U-M1.7-5L | | 5 | |
| TN-S-U-M1.7-8L | | 8 | |
| TN-S-U-M2.0-3L | M2.0 | 3 | |
| TN-S-U-M2.0-5L | | 5 | |
| TN-S-U-M2.0-8L | | 8 | |

| ねじサイズ M | A | (B) | C | (D) | φE | L (x L) | L (x L) | L (x L) |
|------------|-----------------------|-----|----------------------|------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| M1.7×0.35P | 1.5 ^{+0.25} | 2 | 0.2 ^{+0.15} | 0.5 | φ3 ^{+0.4} | 3 ^{0.2} | 5 ^{0.3} | 8 ^{0.3} |
| M2×0.4P | 1.75 ^{+0.25} | 2.2 | 0.4 ^{+0.15} | 0.44 | φ3.5 ^{+0.4} | 3 ^{0.2} | 5 ^{0.3} | 8 ^{0.3} |

●精密トツプラねじ専用ビット

| 製品番号 | 商品名 | 適合ねじ径 | 全長 | シャンク形状 | ドライバーハンドル |
|---------------|--------------------------|-----------|----|----------------|-----------|
| THST4-1220-40 | トツプラビット M1.7-M2.0×40L | M1.7~M2.0 | 40 | ハイオス H4(φ4) | DH-4 |

* 精密トツプラねじ専用ビットには専用ドライバーハンドルDH-4が必要となります。

* トツプラねじ専用ビットはHIOS製の電動ドライバーでも使用できます。適合機種に関してはお問い合わせください。

●トツプラねじドライバーハンドル

| 製品番号 | 商品名 | 適合ねじ径 | 適応ビット |
|------|-----------------|------------|----------------|
| DH-4 | ドライバーハンドル H4 | M1.7.M2.M3 | ハイオス H4(φ4) |
| DH-5 | ドライバーハンドル H5 | M4.M5 | ハイオス H5(φ5) |

