



石膏ボード用フック (角キャップ)

品番	単価	税込	サイズ	材質	耐荷重	1P入数	入数	備考
KSBF-11	¥ 240	¥ 252	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 8kg	2	5	
KSBF-22	¥ 340	¥ 357	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 13kg	2	5	
KBFT-110	¥1,060	¥1,113	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 8kg	12	5	お徳用タイプ
KBFT-220	¥1,480	¥1,534	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 13kg	12	5	お徳用タイプ

白色タイプ (角キャップ)

品番	単価	税込	サイズ	材質	耐荷重	1P入数	入数	備考
KSBF-10	¥240	¥252	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄(白色塗装)	1個当たり 8kg	2	5	
KSBF-20	¥340	¥357	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄(白色塗装)	1個当たり 13kg	2	5	



石膏ボード用フック (丸キャップ)

品番	単価	税込	サイズ	材質	耐荷重	1P入数	入数	備考
KSBFM-111	¥ 240	¥ 252	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 8kg	2	5	
KSBFM-222	¥ 340	¥ 357	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 13kg	2	5	
KBFTM-1101	¥1,060	¥1,113	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 8kg	12	5	お徳用タイプ
KBFTM-2202	¥1,480	¥1,534	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄(ニッケルメッキ)	1個当たり 13kg	12	5	お徳用タイプ

白色タイプ (丸キャップ)

品番	単価	税込	サイズ	材質	耐荷重	1P入数	入数	備考
KSBFM-101	¥240	¥252	約W11mm×H36mm×D14mm	鉄(白色塗装)	1個当たり 8kg	2	5	
KSBFM-202	¥340	¥357	約W27mm×H36mm×D14mm	鉄(白色塗装)	1個当たり 13kg	2	5	



**クギがクロスして壁にしっかり固定!!**  
**4本クギで耐荷重アップ!!**

強力に固定 抜き難が自立しない コインで取付可能  
 抜き難が自立しない

最大垂直耐荷重 (1個当たり) **8kg** (1つ穴タイプ)  
 最大垂直耐荷重 (1個当たり) **13kg** (2つ穴タイプ)

1つ穴タイプ 1つ穴丸キャップタイプ 2つ穴タイプ 2つ穴丸キャップタイプ

白色タイプ (丸キャップ)

品番	単価	税込	サイズ	材質	耐荷重	1P入数	入数	備考
KSBM-3	¥220	¥231	約W12mm×H35.8mm×D13.8mm	鉄(白色塗装)	1個当たり 5kg	2	5	
KSBH-100	¥280	¥294	約W12mm×H34.7mm×D15.7mm	鉄(白色塗装)	1個当たり 8kg	2	5	