

# 双輪キャスターシリーズ

取手・キャスター・脚

取手 他

蝶番

キャスター

スマートレグ

スマートフォンホルダー



## 双輪キャスター (ボルトタイプ)

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KWN-30	オープン	φ30mm (ネジ:6mm)	24	1個あたり約20kg
KWN-31S (ストップ付)	オープン	φ30mm (ネジ:6mm)	24	1個あたり約20kg
KWN-40	オープン	φ40mm (ネジ:8mm)	12	1個あたり約30kg
KWN-41S (ストップ付)	オープン	φ40mm (ネジ:8mm)	12	1個あたり約30kg
KWN-50	オープン	φ50mm (ネジ:8mm)	6	1個あたり約40kg
KWN-51S (ストップ付)	オープン	φ50mm (ネジ:8mm)	6	1個あたり約40kg



## 双輪キャスター (プレートタイプ)

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KWP-30	オープン	φ30mm	24	1個あたり約20kg
KWP-31S (ストップ付)	オープン	φ30mm	24	1個あたり約20kg
KWP-40	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWP-41S (ストップ付)	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWP-50	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg
KWP-51S (ストップ付)	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg



## 双輪キャスター (脱着式、カバー付)

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KWD-30	オープン	φ30mm	24	1個あたり約20kg
KWD-31S (ストップ付)	オープン	φ30mm (ストップ付)	24	1個あたり約20kg
KWD-40	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWD-41S (ストップ付)	オープン	φ40mm (ストップ付)	12	1個あたり約30kg
KWD-50	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg
KWD-51S (ストップ付)	オープン	φ50mm (ストップ付)	6	1個あたり約40kg



## PU双輪キャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KWU-43	オープン	φ40mm	12	1個あたり約30kg
KWU-42S (ストップ付)	オープン	φ40mm (ストップ付)	12	1個あたり約30kg
KWU-53	オープン	φ50mm	6	1個あたり約40kg
KWU-52S (ストップ付)	オープン	φ50mm (ストップ付)	6	1個あたり約40kg
KWU-63	オープン	φ60mm	6	1個あたり約50kg
KWU-62S (ストップ付)	オープン	φ60mm (ストップ付)	6	1個あたり約50kg



## 木製双輪キャスター

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KWW-40T	オープン	φ40mm	20	1個あたり約30kg
KWW-50T	オープン	φ50mm	20	1個あたり約40kg

品番	単価	サイズ	入数	許容荷重
KWW-41	オープン	φ40mm	20	1個あたり約30kg
KWW-51	オープン	φ50mm	20	1個あたり約40kg

特性用途比較表