

軽く(比重 1.1)で丈夫。強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので燃焼してもダイオキシンは発生しません。※熱変形温度(73℃)

脱エンビプラスチック素材 PS (ポリスチレン) 板



※接着には従来のエンビ板用接着剤がご使用いただけます。

品番	カラー	サイズ	単価	税込	入数
PS2035-1	透明		¥ 250	¥ 262	5
PS2035-2	白		¥ 250	¥ 262	5
PS2035-3	黒		¥ 250	¥ 262	5
PS2035-4	ブラウンスモーク	200×300×0.5mm	¥ 250	¥ 262	5
PS2035-5	黄(不透明)		¥ 250	¥ 262	5
PS2035-6	オレンジ透明		¥ 250	¥ 262	5
PS2035-7	乳半		¥ 250	¥ 262	5
PS2031-1	透明		¥ 370	¥ 388	5
PS2031-2	白		¥ 370	¥ 388	5
PS2031-3	黒		¥ 370	¥ 388	5
PS2031-4	ブラウンスモーク	200×300×1.0mm	¥ 370	¥ 388	5
PS2031-5	黄(不透明)		¥ 370	¥ 388	5
PS2031-6	オレンジ透明		¥ 370	¥ 388	5
PS2031-7	乳半		¥ 370	¥ 388	5
PS4035-1	透明		¥ 480	¥ 504	5
PS4035-2	白		¥ 480	¥ 504	5
PS4035-3	黒		¥ 480	¥ 504	5
PS4035-4	ブラウンスモーク	300×450×0.5mm	¥ 480	¥ 504	5
PS4035-5	黄(不透明)		¥ 480	¥ 504	5
PS4035-6	オレンジ透明		¥ 480	¥ 504	5
PS4035-7	乳半		¥ 480	¥ 504	5
PS4031-1	透明		¥ 720	¥ 756	5
PS4031-2	白		¥ 720	¥ 756	5
PS4031-3	黒		¥ 720	¥ 756	5
PS4031-4	ブラウンスモーク	300×450×1.0mm	¥ 720	¥ 756	5
PS4031-5	黄(不透明)		¥ 720	¥ 756	5
PS4031-6	オレンジ透明		¥ 720	¥ 756	5
PS4031-7	乳半		¥ 720	¥ 756	5

品番	カラー	サイズ	単価	税込	入数
PS4055-1	透明		¥ 920	¥ 966	5
PS4055-2	白		¥ 920	¥ 966	5
PS4055-3	黒		¥ 920	¥ 966	5
PS4055-4	ブラウンスモーク	450×600×0.5mm	¥ 920	¥ 966	5
PS4055-5	黄(不透明)		¥ 920	¥ 966	5
PS4055-6	オレンジ透明		¥ 920	¥ 966	5
PS4055-7	乳半		¥ 920	¥ 966	5
PS4061-1	透明		¥1,320	¥1,386	5
PS4061-2	白		¥1,320	¥1,386	5
PS4061-3	黒		¥1,320	¥1,386	5
PS4061-4	ブラウンスモーク	450×600×1.0mm	¥1,320	¥1,386	5
PS4061-5	黄(不透明)		¥1,320	¥1,386	5
PS4061-6	オレンジ透明		¥1,320	¥1,386	5
PS4061-7	乳半		¥1,320	¥1,386	5
PS9065-1	透明		¥1,750	¥1,837	5
PS9065-2	白		¥1,750	¥1,837	5
PS9065-3	黒		¥1,750	¥1,837	5
PS9065-4	ブラウンスモーク	600×900×0.5mm	¥1,750	¥1,837	5
PS9065-5	黄(不透明)		¥1,750	¥1,837	5
PS9065-6	オレンジ透明		¥1,750	¥1,837	5
PS9065-7	乳半		¥1,750	¥1,837	5
PS9061-1	透明		¥2,310	¥2,425	5
PS9061-2	白		¥2,310	¥2,425	5
PS9061-3	黒		¥2,310	¥2,425	5
PS9061-4	ブラウンスモーク	600×900×1.0mm	¥2,310	¥2,425	5
PS9061-5	黄(不透明)		¥2,310	¥2,425	5
PS9061-6	オレンジ透明		¥2,310	¥2,425	5
PS9061-7	乳半		¥2,310	¥2,425	5

プラスチック素材

板もの

成型品

ホビー材

特性用途比較表

税込価格は消費税(5%)を含んだ価格です。