

床暖OK!

スベリやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適!!



保護関連

イス脚
キャップ

フェルト・
クッション

防振・
防音

丸キャップ スライドクッション

106mm				111mm	151mm
(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)	(D31mm)
KMSS-1720	KMSS-2124	KMSM-2528	KMSL-2932	KMSLL-3336	KMS3L-4549
参考上代: オープン サイズ: 17~20mm丸用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 21~24mm丸用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 25~28mm丸用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 29~32mm丸用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 33~36mm丸用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 45~49mm丸用 入数: 5 1P入数: 2

切り売りシート

KTST-0510	KTST-0511T 粘着付
参考上代: オープン サイズ: 100×0.5mm×1M 巻数: 10M 入数: 1	参考上代: オープン サイズ: 100×0.5mm×1M 巻数: 10M 入数: 1

角キャップ スライドクッション

106mm				111mm	151mm
(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)	(D30mm)
KKSS-2017	KKSS-2421	KKSM-2825	KKSL-3229	KKSLL-3633	KKS3L-4945
参考上代: オープン サイズ: 17~20mm角用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 21~24mm角用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 25~28mm角用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 29~32mm角用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 33~36mm角用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 45~49mm角用 入数: 5 1P入数: 2

長角キャップ スライドクッション

KTY-2536	KTY-2545	KTY-3045
参考上代: オープン サイズ: 22~25×33~36mm用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 22~25×42~45mm用 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: 27~30×42~45mm用 入数: 5 1P入数: 4

丸型・角型 粘着付

106mm			
(D9mm)	(D9mm)	(D9mm)	(D8mm)
KMS-25	KMS-28	KKS-33	KTS-245
参考上代: オープン サイズ: 25mm丸 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: フッ素樹脂部: 約40mm丸 粘着部: 約28mm丸 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: フッ素樹脂部: 約44mm角 粘着部: 約33mm角 入数: 5 1P入数: 4	参考上代: オープン サイズ: フッ素樹脂部: 約55×35mm角 粘着部: 約45×25mm角 入数: 5 1P入数: 4

フリーサイズ/ビッグフリーサイズ 粘着付

KF-1020	KFBS-2027
参考上代: オープン サイズ: 100×120mm 入数: 5 1P入数: 1	参考上代: オープン サイズ: 200×270mm 入数: 5 1P入数: 1

ふすま・戸用 粘着付

KTS-3012
参考上代: オープン サイズ: 30×12mm 入数: 5 1P入数: 18

業務用

KPRS-690

参考上代: オープン
サイズ: 690×63×12mm
入数: 1 1P入数: 2

キャスター用

KPCS-60
参考上代: オープン サイズ: 内径約40×30mm丸 (外径約59.5mm丸) 入数: 5 1P入数: 4 使用範囲: キャスター: 65mm用まで

平置用

KHRS-61
参考上代: オープン サイズ: 内径約45mm丸 (外径約59.5mm丸) 入数: 5 1P入数: 4

重量用

KGS-70
参考上代: オープン サイズ: 70mm丸 入数: 5 1P入数: 2

コーナー用 両面テープ入

KLS-967
参考上代: オープン サイズ: 90×67mm 入数: 5 1P入数: 2

エッジ付 L型コーナー用

KPLS-105
参考上代: オープン サイズ: 30×30×100mm 入数: 5 1P入数: 2

9-KPCS-60

参考上代: オープン
入数: 10
★バラタイプ (JANコードあり)

9-KHRS-61

参考上代: オープン
入数: 10
★バラタイプ (JANコードあり)

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特用途
比較表