


2.スタンダードシリーズ(66ナイロン) インシュロックタイの標準品

2 4 MSタイ(耐熱・耐候グレード)



耐熱・耐候グレード 高温・屋内外環境下

色 黒 材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 常時使用温度範囲 -40°C~+110°C RoHS適合 HFハロゲンフリー



紫外線が当たる場所、かつ110°Cまでの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。


Article-No.	型番	結束径φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
T18												
111-00669	T18S-HSW	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00766	T18R-HSW	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00639	T18L-HSW	1.5~55.0	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3
T30												
111-00693	T30R-HSW	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5
111-00768	T30L-HSW	1.5~50.0	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5
T50												
111-00728	T50R-HSW	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5
111-00716	T50L-HSW	2.5~105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T60												
111-00758	T60S-HSW	1.5~65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5
111-00765	T60R-HSW	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T120												
111-00624	T120R-HSW	3.0~100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 7

2 5 MSタイ(難燃グレード)



難燃グレード 屋内使用

材質 66ナイロン UL難燃グレード(主原料) UL94V-0 常時使用温度範囲 -40°C~+105°C RoHS適合 HFハロゲンフリー



プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。

Article-No.	型番	色	結束径φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
				全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
T18													
111-00675	T18S-V0B	黒	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00082	T18R-V0	白	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
T30													
111-00699	T30R-V0	白	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5
T50													
111-00733	T50R-V0	白	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5
T60													
111-00750	T60R-V0	白	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5
T120													
111-00626	T120R-V0	白	3.0~100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 6, 7



適用工具 インシュロックタイ結束工具はP123をご参照ください。

- ① EVO7SP ② MK8 ③ MK8-LT ④ MK9 ⑤ MK9RE-F ⑥ MK11 ⑦ MK15