

1.スパイラルチューブ 各種電線の磨耗、損傷防止と結束に

1

4 6ナイロン製品 (透明色)

電線保護の異常の確認や、電飾用イルミネーション・ライトの保護に

標準グレード

屋内使用


色 透明

材質 6ナイロン

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー



従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、弊社独自の成形方法で透明に仕上げた製品です。スパイラルチューブに保護された部分の電線の識別や点検が簡単に行えます。電飾用イルミネーション・ライトに最適です。

Article-No.	型番	寸法 (mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06060	TS-2.6N-CR	2.9	3.7	0.4	6.0	100	5小箱
161-06061	TS-6N-CR	6.0	6.8	0.4	7.0	100	3小箱
161-06062	TS-9N-CR	9.1	9.9	0.4	12.0	50	3小箱

1

5 12ナイロン製品

耐塩化カルシウム性に優れたスパイラルチューブ

耐候グレード

屋内外使用

色 黒


材質 12ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94HB

常時使用温度範囲 -40℃~+65℃

RoHS適合

HFハロゲンフリー



12ナイロンのスパイラルチューブは、耐薬品性、耐候性、低温衝撃性、耐油性に優れています。特に、耐塩化カルシウム性に強いいため、屋外で融雪剤や凍結防止剤が付着するような環境下でもご使用いただけます。

Article-No.	型番	寸法 (mm)				販売単位	
		φD	φD1	T	P	小箱(m/巻)	大箱
161-06057	TS-13N12-W	11.8	13.8	1.0	12.0	50	2小箱
161-06058	TS-16N12-W	14.1	16.5	1.2	20.0	50	2小箱
161-06059	TS-22N12-W	19.4	22.0	1.3	20.0	25	2小箱