

MRB-SE (スリ割付)

《短間用》

●黄銅スペーサー (丸型・短間段重ね用) ●Brass spacer (Round) with short screw ●黄銅隔離柱 (圆柱型, 短间隔用)



仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
- ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス・ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

MRB-300-03SE (M=3ピッチ0.5スリ割付)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	4	MRB-304-03SE	2.5	12	MRB-312-03SE	6	23	MRB-323-03SE	6
	4.5	MRB-304.5-03SE	2.5	12.5	MRB-312.5-03SE	6	24	MRB-324-03SE	6
	5	MRB-305-03SE	3.5	13	MRB-313-03SE	6	25	MRB-325-03SE	6
	5.5	MRB-305.5-03SE	3.5	14	MRB-314-03SE	6	26	MRB-326-03SE	6
	6	MRB-306-03SE	4	15	MRB-315-03SE	6	27	MRB-327-03SE	6
	6.5	MRB-306.5-03SE	4	16	MRB-316-03SE	6	28	MRB-328-03SE	6
	7	MRB-307-03SE	5	16.5	MRB-316.5-03SE	6	29	MRB-329-03SE	6
	7.5	MRB-307.5-03SE	5	17	MRB-317-03SE	6	30	MRB-330-03SE	6
	8	MRB-308-03SE	6	17.5	MRB-317.5-03SE	6	35	MRB-335-03SE	6
	8.5	MRB-308.5-03SE	6	18	MRB-318-03SE	6	40	MRB-340-03SE	6
	9	MRB-309-03SE	6	19	MRB-319-03SE	6	45	MRB-345-03SE	6
9.5	MRB-309.5-03SE	6	20	MRB-320-03SE	6	50	MRB-350-03SE	6	
10	MRB-310-03SE	6	21	MRB-321-03SE	6	55	MRB-355-03SE	6	
11	MRB-311-03SE	6	22	MRB-322-03SE	6	60	MRB-360-03SE	6	

ご注文個数 50個～

MRB-300-04SE (M=3ピッチ0.5スリ割付)	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	4	MRB-304-04SE	2.5	12	MRB-312-04SE	6	23	MRB-323-04SE	6
	4.5	MRB-304.5-04SE	2.5	12.5	MRB-312.5-04SE	6	24	MRB-324-04SE	6
	5	MRB-305-04SE	3.5	13	MRB-313-04SE	6	25	MRB-325-04SE	6
	5.5	MRB-305.5-04SE	3.5	14	MRB-314-04SE	6	26	MRB-326-04SE	6
	6	MRB-306-04SE	4	15	MRB-315-04SE	6	27	MRB-327-04SE	6
	6.5	MRB-306.5-04SE	4	16	MRB-316-04SE	6	28	MRB-328-04SE	6
	7	MRB-307-04SE	5	16.5	MRB-316.5-04SE	6	29	MRB-329-04SE	6
	7.5	MRB-307.5-04SE	5	17	MRB-317-04SE	6	30	MRB-330-04SE	6
	8	MRB-308-04SE	6	17.5	MRB-317.5-04SE	6	35	MRB-335-04SE	6
	8.5	MRB-308.5-04SE	6	18	MRB-318-04SE	6	40	MRB-340-04SE	6
	9	MRB-309-04SE	6	19	MRB-319-04SE	6	45	MRB-345-04SE	6
9.5	MRB-309.5-04SE	6	20	MRB-320-04SE	6	50	MRB-350-04SE	6	
10	MRB-310-04SE	6	21	MRB-321-04SE	6	55	MRB-355-04SE	6	
11	MRB-311-04SE	6	22	MRB-322-04SE	6	60	MRB-360-04SE	6	

ご注文個数 50個～