

●ジュラコンスペーサー (六角・短間段重ね用) ●POM spacer (Hexagonal) with short screw ●POM隔離柱 (六角, 短間隔用)

仕様

- 本体
 - ・材質 / ジュラコン (POM)
 - ・色 / 乳白色
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
 - ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- オネジ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品



MS-2000-03E (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7</p>	6	MS-2006-03E	15	MS-2015-03E			
	7	MS-2007-03E	16	MS-2016-03E			
	8	MS-2008-03E	17	MS-2017-03E			
	9	MS-2009-03E	18	MS-2018-03E			
	10	MS-2010-03E	19	MS-2019-03E			
	11	MS-2011-03E	20	MS-2020-03E			
	12	MS-2012-03E					
	13	MS-2013-03E					
	14	MS-2014-03E					

ご注文個数 50個~

MS-2000-04E (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7</p>	6	MS-2006-04E	15	MS-2015-04E			
	7	MS-2007-04E	16	MS-2016-04E			
	8	MS-2008-04E	17	MS-2017-04E			
	9	MS-2009-04E	18	MS-2018-04E			
	10	MS-2010-04E	19	MS-2019-04E			
	11	MS-2011-04E	20	MS-2020-04E			
	12	MS-2012-04E					
	13	MS-2013-04E					
	14	MS-2014-04E					

ご注文個数 50個~

MS-2600-03E (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7</p>	6	MS-2606-03E	15	MS-2615-03E			
	7	MS-2607-03E	16	MS-2616-03E			
	8	MS-2608-03E	17	MS-2617-03E			
	9	MS-2609-03E	18	MS-2618-03E			
	10	MS-2610-03E	19	MS-2619-03E			
	11	MS-2611-03E	20	MS-2620-03E			
	12	MS-2612-03E					
	13	MS-2613-03E					
	14	MS-2614-03E					

ご注文個数 50個~

MS-2600-04E (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7</p>	6	MS-2606-04E	15	MS-2615-04E			
	7	MS-2607-04E	16	MS-2616-04E			
	8	MS-2608-04E	17	MS-2617-04E			
	9	MS-2609-04E	18	MS-2618-04E			
	10	MS-2610-04E	19	MS-2619-04E			
	11	MS-2611-04E	20	MS-2620-04E			
	12	MS-2612-04E					
	13	MS-2613-04E					
	14	MS-2614-04E					

ご注文個数 50個~

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー