

# ASN

●ナイロンスペーサー (六角) ●Nylon spacer (Hexagonal) ●尼龙隔离柱 (六角)



## 仕様

- ・材質 / ナイロン66
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75°C
- ・U L 規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品

- スペーサーの選定
- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン・レーンスペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック・ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッド
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ASN-300 (M=3 ピッチ0.5)				L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	ASN-304	全ネジ	12.7	ASN-312.7	6	25	ASN-325	6			
	5	ASN-305	//	13.5	ASN-313.5	6	30	ASN-330	6			
	6	ASN-306	//	14	ASN-314	6	32	ASN-332	6			
	7	ASN-307	//	15	ASN-315	6	38	ASN-338	6			
	8	ASN-308	//	16	ASN-316	6	40	ASN-340	6			
	9	ASN-309	//	17	ASN-317	6	42	ASN-342	6			
	9.5	ASN-309.5	//	18	ASN-318	6	45	ASN-345	6			
	10	ASN-310	//	19	ASN-319	6	49	ASN-349	6			
	10.5	ASN-310.5	//	20	ASN-320	6	52	ASN-352	6			
	11	ASN-311	//	22	ASN-322	6						
	12	ASN-312	全ネジ	24	ASN-324	6						

ご注文個数 50個～

ASN-400 (M=4 ピッチ0.7)				L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	6	ASN-406	全ネジ	16	ASN-416	6						
	7	ASN-407	//	20	ASN-420	6						
	8	ASN-408	//	25	ASN-425	6						
	9	ASN-409	//	26	ASN-426	6						
	10	ASN-410	//	30	ASN-430	6						
	11	ASN-411	//	35	ASN-435	6						
	12	ASN-412	//	40	ASN-440	6						
	12.7	ASN-412.7	全ネジ	45.5	ASN-445.5	6						
14	ASN-414	6										

ご注文個数 50個～