

●ナイロンスペーサー (六角) ●Nylon spacer (Hexagonal) ●尼龙隔离柱 (六角)

仕様

- ・材質 / ナイロン66
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75°C
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品



BSN-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	5	BSN-2005	3							
	8	BSN-2008	4							
	10	BSN-2010	4							
	15	BSN-2015	4							

BSN-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	5	BSN-305	3	12.7	BSN-312.7	6	20	BSN-320	6	
	6	BSN-306	4	13	BSN-313	6	21	BSN-321	6	
	7	BSN-307	5	14	BSN-314	6	22	BSN-322	6	
	7.5	BSN-307.5	5	15	BSN-315	6	24.5	BSN-324.5	6	
	8	BSN-308	6	16	BSN-316	6	25	BSN-325	6	
	9	BSN-309	6	16.5	BSN-316.5	6	27	BSN-327	6	
	10	BSN-310	6	17	BSN-317	6	30	BSN-330	6	
	10.5	BSN-310.5	6	18	BSN-318	6	33	BSN-333	6	
	11	BSN-311	6	18.5	BSN-318.5	6	35	BSN-335	6	
	12	BSN-312	6	19	BSN-319	6				

BSN-300-5 (M=3 ピッチ0.5 半径5)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	10	BSN-310-5	8							
	12	BSN-312-5	8							
	15	BSN-315-5	8							
	18	BSN-318-5	8							
	20	BSN-320-5	8							
25	BSN-325-5	8								

BSN-400 (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	6	BSN-406	4	35	BSN-435	6				
	8	BSN-408	6	40	BSN-440	6				
	10	BSN-410	6	45.5	BSN-445.5	6				
	12	BSN-412	6							
	14	BSN-414	6							
	16	BSN-416	6							
	20	BSN-420	6							
	25	BSN-425	6							
30	BSN-430	6								

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン66スペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ホルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜