

●ナイロンスペーサー (中空) ●Nylon spacer (Hollow tube) ●尼龙隔离柱 (管型)

仕様

- ・材質 / ナイロン66
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75°C
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- ・RoHS対応製品



CN-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=5迄±0.2 L=6より±0.3</p>	3	CN-2003	12	CN-2012			
	4	CN-2004	13	CN-2013			
	5	CN-2005	14	CN-2014			
	6	CN-2006	15	CN-2015			
	7	CN-2007	16	CN-2016			
	8	CN-2008					
	9	CN-2009					
	10	CN-2010					
	11	CN-2011					

CN-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=5迄±0.2 L=6より±0.3</p>	2	CN-2602	11	CN-2611			
	3	CN-2603	12	CN-2612			
	4	CN-2604	13	CN-2613			
	5	CN-2605	14	CN-2614			
	6	CN-2606	15	CN-2615			
	7	CN-2607	16	CN-2616			
	8	CN-2608					
	9	CN-2609					
	10	CN-2610					

CN-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=5迄±0.2 L=6~20迄±0.3 L=21より±0.4</p>	2	CN-302	9	CN-309	20	CN-320	
	2.5	CN-302.5	10	CN-310	21	CN-321	
	3	CN-303	11	CN-311	22	CN-322	
	3.5	CN-303.5	12	CN-312	23	CN-323	
	4	CN-304	13	CN-313	24	CN-324	
	4.5	CN-304.5	14	CN-314	25	CN-325	
	5	CN-305	15	CN-315	26	CN-326	
	6	CN-306	16	CN-316	27	CN-327	
	7	CN-307	17	CN-317	28	CN-328	
	7.5	CN-307.5	18	CN-318	29	CN-329	
	8	CN-308	19	CN-319	30	CN-330	

CN-400 (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=5迄±0.2 L=6~20迄±0.3 L=21より±0.4</p>	2	CN-402	12	CN-412	22	CN-422	
	3	CN-403	13	CN-413	23	CN-423	
	4	CN-404	14	CN-414	24	CN-424	
	5	CN-405	15	CN-415	25	CN-425	
	6	CN-406	16	CN-416	26	CN-426	
	7	CN-407	17	CN-417	27	CN-427	
	8	CN-408	18	CN-418	28	CN-428	
	9	CN-409	19	CN-419	29	CN-429	
	10	CN-410	20	CN-420	30	CN-430	
	11	CN-411	21	CN-421			

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン66スペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜