

●D-Subコネクター取付スペーサー (ステンレス製) ●Stainless steel spacer for D-Sub connector ●用于固定D-sub连接器 (不锈钢制)

仕様

- ・材質/快削ステンレス (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



DSU-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>
	4.8	DSU-2605A	3.5	10.0					
	4.8	DSU-2605B	3.5	13.0					
	6.5	DSU-2606A	4.0	6.0					
	6.5	DSU-2606B	4.0	10.0					

DSU-3200 (M=3 ピッチ0.5 M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>
	4.8	DSU-3205	3.5	10.0					

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料