

●セラミックススペーサー (中空) ●Ceramics spacer (Hollow tube) ●陶瓷隔离柱 (管型)

仕様

- ・材質 / アルミナ96
- ・色 / 白
- ・耐熱温度 / 1300℃
- ・RoHS対応製品



CR-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>φ4.2の公差 L=10迄±0.2 L=12より±0.3 Lの公差 L=5迄±0.1 L=6より±0.2</p>	3	CR-2003	10	CR-2010			
	4	CR-2004	12	CR-2012			
	5	CR-2005	15	CR-2015			
	6	CR-2006	18	CR-2018			
	7	CR-2007	20	CR-2020			
	8	CR-2008					
	9	CR-2009					

ご注文個数 10個～

CR-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>φ5の公差 L=10迄±0.2 L=12より±0.3 Lの公差 L=5迄±0.1 L=6より±0.2</p>	3	CR-2603	10	CR-2610			
	4	CR-2604	12	CR-2612			
	5	CR-2605	15	CR-2615			
	6	CR-2606	18	CR-2618			
	7	CR-2607	20	CR-2620			
	8	CR-2608					
	9	CR-2609					

ご注文個数 10個～

CR-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>φ6の公差 L=15迄±0.2 L=18より±0.3 Lの公差 L=5迄±0.1 L=6より±0.2</p>	3	CR-303	10	CR-310			
	4	CR-304	12	CR-312			
	5	CR-305	15	CR-315			
	6	CR-306	18	CR-318			
	7	CR-307	20	CR-320			
	8	CR-308	22	CR-322			
	9	CR-309	25	CR-325			

ご注文個数 10個～

CR-400 (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>φ8の公差 L=15迄±0.2 L=18より±0.3 Lの公差 L=5迄±0.1 L=6より±0.2</p>	3	CR-403	10	CR-410			
	4	CR-404	12	CR-412			
	5	CR-405	15	CR-415			
	6	CR-406	18	CR-418			
	7	CR-407	20	CR-420			
	8	CR-408	22	CR-422			
	9	CR-409	25	CR-425			

ご注文個数 10個～

CR-500 (M=5用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>φ10の公差 L=15迄±0.2 L=18より+0.4、-0.2 Lの公差 L=5迄±0.1 L=6より±0.2</p>	3	CR-503	10	CR-510			
	4	CR-504	12	CR-512			
	5	CR-505	15	CR-515			
	6	CR-506	18	CR-518			
	7	CR-507	20	CR-520			
	8	CR-508	22	CR-522			
	9	CR-509	25	CR-525			

ご注文個数 10個～

CR-600 (M=6用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>φ10の公差 L=15迄±0.2 L=18より+0.4、-0.2 Lの公差 L=5迄±0.1 L=6より±0.2</p>	3	CR-603	10	CR-610			
	4	CR-604	12	CR-612			
	5	CR-605	15	CR-615			
	6	CR-606	18	CR-618			
	7	CR-607	20	CR-620			
	8	CR-608	22	CR-622			
	9	CR-609	25	CR-625			

ご注文個数 10個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ホルト/ナット 43
- 金属ネジ/ホルト/ナット/ワッシャー 44