

# PEBT/PEBT-T

●ピークボルト ●PEEK bolt ●PEEK螺钉

RoHS対応製品



仕様

- ボルト
  - ・材質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
  - ・色 / うす茶
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...152°C
  - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
  - ・材質 / PTFE
  - ・色 / 白色不透明
  - ・耐熱温度 / 連続240°C不燃性
  - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)

PEBT-0000ボルト			
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M4	0.7-7-2.8	8	PEBT-0408
		10	PEBT-0410
		12	PEBT-0412
		15	PEBT-0415
		20	PEBT-0420
		25	PEBT-0425
M5	0.8-8-3.5	10	PEBT-0510
		12	PEBT-0512
		15	PEBT-0515
		20	PEBT-0520
		25	PEBT-0525
		30	PEBT-0530
M6	1.0-10-4	10	PEBT-0610
		12	PEBT-0612
		15	PEBT-0615
		16	PEBT-0616
		20	PEBT-0620
		25	PEBT-0625
		30	PEBT-0630
		35	PEBT-0635
		40	PEBT-0640
		45	PEBT-0645
M8	1.25-13-5.5	10	PEBT-0810
		12	PEBT-0812
		15	PEBT-0815
		20	PEBT-0820
		25	PEBT-0825
		30	PEBT-0830
		35	PEBT-0835
		40	PEBT-0840
		45	PEBT-0845
		50	PEBT-0850

PEBT-0000-Tセットボルト			
ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番
M4	10-1.0	8	PEBT-0408-T
		10	PEBT-0410-T
		12	PEBT-0412-T
		15	PEBT-0415-T
		20	PEBT-0420-T
		25	PEBT-0425-T
M5	12-1.0	10	PEBT-0510-T
		12	PEBT-0512-T
		15	PEBT-0515-T
		20	PEBT-0520-T
		25	PEBT-0525-T
		30	PEBT-0530-T
M6	13-1.0	10	PEBT-0610-T
		12	PEBT-0612-T
		15	PEBT-0615-T
		16	PEBT-0616-T
		20	PEBT-0620-T
		25	PEBT-0625-T
		30	PEBT-0630-T
		35	PEBT-0635-T
		40	PEBT-0640-T
		45	PEBT-0645-T
50	PEBT-0650-T		

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

PEBTのカラー品番は半ネジ(S)となります。  
 ・M8-50(S=30) M10-50(S=35)

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レーンスペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー