

PSCL/PSHL/PSHS

●PPS 六角穴付低頭ボルト、ヘキサビュラ穴付低頭、極低頭ボルト ●PPS low head cap bolts ●PPS螺钉内六角圆柱头螺钉, 付梅花槽螺钉

仕様

- ・材質 / PPS (ポリフェニレンサルファイド) ガラス繊維40%入
- ・色 / うす茶
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...260℃
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



PSCL-0000 六角穴付低頭ボルト				PSHL-0000 ヘキサロビュラ穴付低頭ボルト				PSHS-0000 ヘキサロビュラ穴付極低頭ボルト			
ネジ径	ピッチ-D-H-A	L	品番	ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M3	0.5-5.5-2-2	6	PSCL-0306	M3	0.5-5.5-2.4 ヘキサロビュラ穴番号 10	6	PSHL-0306	M3	0.5-6-1.3 ヘキサロビュラ穴番号 8	6	PSHS-0306
		8	PSCL-0308			8	PSHL-0308			8	PSHS-0308
		10	PSCL-0310			10	PSHL-0310			10	PSHS-0310
		12	PSCL-0312			12	PSHL-0312			12	PSHS-0312
		16	PSCL-0316			16	PSHL-0316			16	PSHS-0316
20	PSCL-0320	20	PSHL-0320	20	PSHS-0320						
M4	0.7-7-2.8-2.5	6	PSCL-0406	M4	0.7-7-3.1 ヘキサロビュラ穴番号 20	6	PSHL-0406	M4	0.7-8-1.5 ヘキサロビュラ穴番号 10	6	PSHS-0406
		8	PSCL-0408			8	PSHL-0408			8	PSHS-0408
		10	PSCL-0410			10	PSHL-0410			10	PSHS-0410
		12	PSCL-0412			12	PSHL-0412			12	PSHS-0412
		16	PSCL-0416			16	PSHL-0416			16	PSHS-0416
		20	PSCL-0420			20	PSHL-0420			20	PSHS-0420
25	PSCL-0425	25	PSHL-0425	25	PSHS-0425						
M5	0.8-8.5-3.5-3	8	PSCL-0508	M5	0.8-8.5-3.65 ヘキサロビュラ穴番号 25	8	PSHL-0508	M5	0.8-9-1.5 ヘキサロビュラ穴番号 15	8	PSHS-0508
		10	PSCL-0510			10	PSHL-0510			10	PSHS-0510
		12	PSCL-0512			12	PSHL-0512			12	PSHS-0512
		16	PSCL-0516			16	PSHL-0516			16	PSHS-0516
		20	PSCL-0520			20	PSHL-0520			20	PSHS-0520
		25	PSCL-0525			25	PSHL-0525			25	PSHS-0525
30	PSCL-0530	30	PSHL-0530	30	PSHS-0530						
M6	1.0-10-4-4	10	PSCL-0610	M6	1.0-10-4.4 ヘキサロビュラ穴番号 30	10	PSHL-0610	M6	1.0-10-1.5 ヘキサロビュラ穴番号 20	10	PSHS-0610
		12	PSCL-0612			12	PSHL-0612			12	PSHS-0612
		16	PSCL-0616			16	PSHL-0616			16	PSHS-0616
		20	PSCL-0620			20	PSHL-0620			20	PSHS-0620
		25	PSCL-0625			25	PSHL-0625			25	PSHS-0625
		30	PSCL-0630			30	PSHL-0630			30	PSHS-0630
40	PSCL-0640	40	PSHL-0640	40	PSHS-0640						

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

- 11 スペーサーの選定
- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/ニス スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミックス/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペーサー端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレット ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー