

●黄銅ナベ小ネジ・セットナベ小ネジ(十字穴付) ●Brass screws ●黄銅 螺丝, 组套螺丝(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/ニッケルメッキ
- スプリングワッシャー(SW)
 - ・材質/リン青銅
 - ・処理/ニッケルメッキ
- 平ワッシャー(PW)
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/ニッケルメッキ

仕様

- ナイロンワッシャー(KW)
 - ・材質/ナイロン66
 - ・色/半透明
 - ・熱変形温度/1.82MPa...75℃
 - ・U L 規格/UL94V-2 (材料)
- PTFEワッシャー(KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色/白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240℃不燃性
 - ・U L 規格/UL94V-0 (材料)

B-0000ナベ小ネジ				B-0000-N/T セットナベ小ネジ(KW付)				B-0000-S セットナベ小ネジ(SW付)				B-0000-SN/ST セットナベ小ネジ(SW・KW付)						
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番	SW d-t	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番				
M2	0.4-3.5-1.3	4	B-0204	4.3-0.5		4	B-0204-N	4-0.5		4	B-0204-S	4.3-0.5		4	B-0204-SN			
		5	B-0205			5	B-0205-N			5	B-0205-S			5	B-0205-SN			
		6	B-0206			6	B-0206-N			6	B-0206-S			6	B-0206-SN			
		8	B-0208			8	B-0208-N			8	B-0208-S			8	B-0208-SN			
		10	B-0210			10	B-0210-N			10	B-0210-S			10	B-0210-SN			
		12	B-0212			12	B-0212-N			12	B-0212-S			12	B-0212-SN			
M2.5	0.45-4.5-1.7	4	B-2504	5.5-0.8		4	B-2504-N	4.8-0.6		4	B-2504-S	5.5-0.8		4	B-2504-SN			
		5	B-2505			5	B-2505-N			5	B-2505-S			5	B-2505-SN			
		6	B-2506			6	B-2506-N			6	B-2506-S			6	B-2506-SN			
		8	B-2508			8	B-2508-N			8	B-2508-S			8	B-2508-SN			
		10	B-2510			10	B-2510-N			10	B-2510-S			10	B-2510-SN			
		12	B-2512			12	B-2512-N			12	B-2512-S			12	B-2512-SN			
M2.6	0.45-4.5-1.7	4	B-2604	5.5-0.8		4	B-2604-N	4.8-0.6		4	B-2604-S	5.5-0.8		4	B-2604-SN			
		5	B-2605			5	B-2605-N			5	B-2605-S			5	B-2605-SN			
		6	B-2606			6	B-2606-N			6	B-2606-S			6	B-2606-SN			
		8	B-2608			8	B-2608-N			8	B-2608-S			8	B-2608-SN			
		10	B-2610			10	B-2610-N			10	B-2610-S			10	B-2610-SN			
		12	B-2612			12	B-2612-N			12	B-2612-S			12	B-2612-SN			
		15	B-2615			15	B-2615-N			15	B-2615-S			15	B-2615-SN			
		18	B-2618			18	B-2618-N			18	B-2618-S			18	B-2618-SN			
		20	B-2620			20	B-2620-N			20	B-2620-S			20	B-2620-SN			
M3	0.5-5.5-2.0	4	B-0304	6-0.8		4	B-0304-N	5.5-0.7		4	B-0304-S	6-0.8		4	B-0304-SN			
		5	B-0305			5	B-0305-N			5	B-0305-S			5	B-0305-SN			
		6	B-0306			6	B-0306-N			6	B-0306-S			6	B-0306-SN			
		8	B-0308			8	B-0308-N			8	B-0308-S			8	B-0308-SN			
		10	B-0310			10	B-0310-N			10	B-0310-S			10	B-0310-SN			
		12	B-0312			12	B-0312-N			12	B-0312-S			12	B-0312-SN			
		15	B-0315			15	B-0315-N			15	B-0315-S			15	B-0315-SN			
		18	B-0318			18	B-0318-N			18	B-0318-S			18	B-0318-SN			
		20	B-0320			20	B-0320-N			20	B-0320-S			20	B-0320-SN			
		25	B-0325			25	B-0325-N			25	B-0325-S			25	B-0325-SN			
		30	B-0330			30	B-0330-N			30	B-0330-S			30	B-0330-SN			
										8-0.8	6			B-0306-T			6	B-0306-ST
											8			B-0308-T			8	B-0308-ST
											10			B-0310-T			10	B-0310-ST
				12	B-0312-T			12	B-0312-ST									
M4	0.7-7-2.6	6	B-0406	10-1.0		6	B-0406-N	7-1.0		6	B-0406-S	10-1.0		6	B-0406-SN			
		8	B-0408			8	B-0408-N			8	B-0408-S			8	B-0408-SN			
		10	B-0410			10	B-0410-N			10	B-0410-S			10	B-0410-SN			
		12	B-0412			12	B-0412-N			12	B-0412-S			12	B-0412-SN			
		15	B-0415			15	B-0415-N			15	B-0415-S			15	B-0415-SN			
M5	0.8-9-3.3	8	B-0508	12-1.0		8	B-0508-N	8.5-1.3		8	B-0508-S	12-1.0		8	B-0508-SN			
		10	B-0510			10	B-0510-N			10	B-0510-S			10	B-0510-SN			
		12	B-0512			12	B-0512-N			12	B-0512-S			12	B-0512-SN			
		15	B-0515			15	B-0515-N			15	B-0515-S			15	B-0515-SN			

ご注文個数 50個~