

F-E

●鉄ナベ小ネジ・セットナベ小ネジ(十字穴付) 三価クロムクロメート処理 ●Steel screws (Trivalent chromium chromate) ●鉄 螺丝, 组套螺丝(十字) 三价镀铬处理

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/鉄
 - ・処理/三価クロムクロメート
- スプリングワッシャー (SW)
 - ・材質/鉄
 - ・処理/三価クロムクロメート
- 平ワッシャー (PW)
 - ・材質/鉄
 - ・処理/三価クロムクロメート

仕様

- ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質/ナイロン66
 - ・色 /半透明
 - ・熱変形温度/1.82MPa...75°C
 - ・U L 規格/UL94V-2 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色 /白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240°C不燃性
 - ・U L 規格/UL94V-0 (材料)

F-0000-Eナベ小ネジ				F-0000-NE/TE セットナベ小ネジ(KW付)				F-0000-SE セットナベ小ネジ(SW付)				F-0000-SNE/STE セットナベ小ネジ(SW・KW付)					
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番	SW d-t	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番			
M2	0.4-3.5-1.3	4	F-0204-E		4.3-0.5	4	F-0204-NE	4-0.5	4	F-0204-SE		4.3-0.5	4	F-0204-SNE			
		5	F-0205-E			5	F-0205-NE		5	F-0205-SE			5	F-0205-SNE			
		6	F-0206-E			6	F-0206-NE		6	F-0206-SE			6	F-0206-SNE			
		8	F-0208-E			8	F-0208-NE		8	F-0208-SE			8	F-0208-SNE			
		10	F-0210-E			10	F-0210-NE		10	F-0210-SE			10	F-0210-SNE			
		12	F-0212-E			12	F-0212-NE		12	F-0212-SE			12	F-0212-SNE			
M2.6	0.45-4.5-1.7	4	F-2604-E		5.5-0.8	4	F-2604-NE	4.8-0.6	4	F-2604-SE		5.5-0.8	4	F-2604-SNE			
		5	F-2605-E			5	F-2605-NE		5	F-2605-SE			5	F-2605-SNE			
		6	F-2606-E			6	F-2606-NE		6	F-2606-SE			6	F-2606-SNE			
		8	F-2608-E			8	F-2608-NE		8	F-2608-SE			8	F-2608-SNE			
		10	F-2610-E			10	F-2610-NE		10	F-2610-SE			10	F-2610-SNE			
		12	F-2612-E			12	F-2612-NE		12	F-2612-SE			12	F-2612-SNE			
		15	F-2615-E			15	F-2615-NE		15	F-2615-SE			15	F-2615-SNE			
		18	F-2618-E			18	F-2618-NE		18	F-2618-SE			18	F-2618-SNE			
		20	F-2620-E			20	F-2620-NE		20	F-2620-SE			20	F-2620-SNE			
		20	F-2620-E			20	F-2620-NE		20	F-2620-SE			20	F-2620-SNE			
M3	0.5-5.5-2.0	4	F-0304-E		6-0.8	4	F-0304-NE	5.5-0.7	4	F-0304-SE		6-0.8	4	F-0304-SNE			
		5	F-0305-E			5	F-0305-NE		5	F-0305-SE			5	F-0305-SNE			
		6	F-0306-E			6	F-0306-NE		6	F-0306-SE			6	F-0306-SNE			
		8	F-0308-E			8	F-0308-NE		8	F-0308-SE			8	F-0308-SNE			
		10	F-0310-E			10	F-0310-NE		10	F-0310-SE			10	F-0310-SNE			
		12	F-0312-E			12	F-0312-NE		12	F-0312-SE			12	F-0312-SNE			
		15	F-0315-E			15	F-0315-NE		15	F-0315-SE			15	F-0315-SNE			
		18	F-0318-E			18	F-0318-NE		18	F-0318-SE			18	F-0318-SNE			
		20	F-0320-E			20	F-0320-NE		20	F-0320-SE			20	F-0320-SNE			
		25	F-0325-E			25	F-0325-NE		25	F-0325-SE			25	F-0325-SNE			
		30	F-0330-E			30	F-0330-NE		30	F-0330-SE			30	F-0330-SNE			
									8-0.8	6			F-0306-TE			6	F-0306-STE
										8			F-0308-TE			8	F-0308-STE
										10			F-0310-TE			10	F-0310-STE
					12	F-0312-TE			12	F-0312-STE							
					15	F-0315-TE			15	F-0315-STE							
					18	F-0318-TE			18	F-0318-STE							
M4	0.7-7-2.6	6	F-0406-E		10-1.0	6	F-0406-NE	7-1.0	6	F-0406-SE		10-1.0	6	F-0406-SNE			
		8	F-0408-E			8	F-0408-NE		8	F-0408-SE			8	F-0408-SNE			
		10	F-0410-E			10	F-0410-NE		10	F-0410-SE			10	F-0410-SNE			
		12	F-0412-E			12	F-0412-NE		12	F-0412-SE			12	F-0412-SNE			
M5	0.8-9-3.3	8	F-0508-E		12-1.0	8	F-0508-NE	8.5-1.3	8	F-0508-SE		12-1.0	8	F-0508-SNE			
		10	F-0510-E			10	F-0510-NE		10	F-0510-SE			10	F-0510-SNE			
		12	F-0512-E			12	F-0512-NE		12	F-0512-SE			12	F-0512-SNE			
		15	F-0515-E			15	F-0515-NE			15	F-0515-SE	15	F-0515-SNE				

ご注文個数 50個~