

FF-E/F-N-01

●鉄 サラ小ネジ・精密マイクロネジ (十字穴付) ●Steel screws ●鉄 螺丝 (十字)

仕様

- サラ小ネジ
 - ・材質/鉄
 - ・処理/三価クロムクロメート
- 精密マイクロネジ
 - ・材質/鉄
 - ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品



FF-0000Eサラ小ネジ				F-0000N-01精密マイクロネジ			
ネジ径	ピッチ-D	L	品番	ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M2	0.4-4	3	FF-0203E	M1.4	0.3-2-0.45	1.4	F-1414N-01
		4	FF-0204E			1.5	F-1415N-01
		5	FF-0205E			1.6	F-1416N-01
		6	FF-0206E			1.8	F-1418N-01
		8	FF-0208E			2.0	F-1420N-01
		10	FF-0210E			2.2	F-1422N-01
		12	FF-0212E			2.5	F-1425N-01
M2.6	0.45-5.2	4	FF-2604E	M1.7	0.35-2.5-0.5	1.6	F-1716N-01
		5	FF-2605E			1.8	F-1718N-01
		6	FF-2606E			2.0	F-1720N-01
		8	FF-2608E			2.2	F-1722N-01
		10	FF-2610E			2.5	F-1725N-01
M3	0.5-6	4	FF-0304E			3.0	F-1730N-01
		5	FF-0305E				
		6	FF-0306E				
		8	FF-0308E				
		10	FF-0310E				
M4	0.7-8	6	FF-0406E				
		8	FF-0408E				
		10	FF-0410E				
		12	FF-0412E				

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/ニススペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック/ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペース端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ワッシャー
- 44 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 45 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー