

●鉄 六角穴付ボルト 三価クロムクロメート処理 ●Steel bolt (Hexagonal) Trivalent chromium chromate ●鉄 内六角螺钉

仕様

- ・材質/鉄
- ・処理/三価クロムクロメート
- ・RoHS対応製品



FC-0000E六角穴付ボルト					
※tは六角の深さです					
ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	t	L	品番	
M2 (0.4)	3.8-2-1.5	1.0	3	FC-0203E	
			4	FC-0204E	
			5	FC-0205E	
			6	FC-0206E	
			8	FC-0208E	
			10	FC-0210E	
M2.6 (0.45)	4.5-2.6-2	1.1	3	FC-2603E	
			4	FC-2604E	
			5	FC-2605E	
			6	FC-2606E	
			8	FC-2608E	
			10	FC-2610E	
M3 (0.5)	5.5-3-2.5	1.3	4	FC-0304E	
			5	FC-0305E	
			6	FC-0306E	
			8	FC-0308E	
			10	FC-0310E	
			12	FC-0312E	
M4 (0.7)	7-4-3	2.0	6	FC-0406E	
			8	FC-0408E	
			10	FC-0410E	
			12	FC-0412E	

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー 2
- ジュラコン 3
- ステンレス 4
- スペーサー 5
- PPS 6
- スペーサー 7
- PBT 8
- スペーサー 9
- エコ 10
- スペーサー 11
- アルミ 12
- スペーサー 13
- ベーク 14
- スペーサー 15
- ナイロン/ルネー 16
- スペーサー 17
- ビーク 18
- スペーサー 19
- ABS 20
- スペーサー 21
- LED取付 22
- スペーサー 23
- D-Sub取付 24
- スペーサー 25
- PTFE 26
- スペーサー 27
- セラミックス・ガス 28
- スペーサー 29
- チタン 30
- スペーサー 31
- ポリカーボネート 32
- スペーサー 33
- ガラエボ 34
- スペーサー 35
- ピンヘッダー 36
- チェック端子 37
- 多用途端子 38
- 中継端子 39
- 調整部品用 40
- 端子 41
- ラグ端子 42
- ジャンパー 43
- 電源端子 44
- スペース端子 45
- 取付台 46
- ケーブル端子 47
- 回路切替 48
- 端子 49
- 段重ね端子 50
- 電池ホルダー 51
- セラミックス 52
- パーツ 53
- インサート 54
- ナット 55
- ローレット 56
- ツマミ・ナット 57
- 精密シャフト 58
- 全ネジ 59
- 光ファイバー 60
- 保護チューブ 61
- ばねポスト 62
- 樹脂 63
- ワッシャー 64
- 金属 65
- ワッシャー 66
- 樹脂 67
- ブッシュ 68
- 樹脂ネジ/ 69
- ボルト/ナット 70
- 全金属ネジ/ボルト/ 71
- ナット/ワッシャー 72