

U

●ステンレスナベ小ネジ・セットナベ小ネジ(十字穴付) ●Stainless steel screws ●不锈钢 螺丝, 组套螺丝(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地
- スプリングワッシャー(SW)
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地
- 平ワッシャー(PW)
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地

仕様

- ナイロンワッシャー(KW)
 - ・材質/ナイロン66
 - ・色/半透明
 - ・熱変形温度/1.82MPa...75℃
 - ・U L 規格/UL94V-2(材料)
- PTFEワッシャー(KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色/白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240℃不燃性
 - ・U L 規格/UL94V-0(材料)

U-0000ナベ小ネジ				U-0000-N/T セットナベ小ネジ(KW付)				U-0000-S セットナベ小ネジ(SW付)				U-0000-SN/ST セットナベ小ネジ(SW・KW付)					
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番	SW d-t	L	品番	KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番			
M2	0.4-3.5-1.3	4	U-0204	4.3-0.5		4	U-0204-N	4-0.5		4	U-0204-S	4.3-0.5		4	U-0204-SN		
		5	U-0205			5	U-0205-N			5	U-0205-S			5	U-0205-SN		
		6	U-0206			6	U-0206-N			6	U-0206-S			6	U-0206-SN		
		8	U-0208			8	U-0208-N			8	U-0208-S			8	U-0208-SN		
		10	U-0210			10	U-0210-N			10	U-0210-S			10	U-0210-SN		
		12	U-0212			12	U-0212-N			12	U-0212-S			12	U-0212-SN		
M2.5	0.45-4.5-1.7	4	U-2504	5.5-0.8		4	U-2504-N	4.8-0.6		4	U-2504-S	5.5-0.8		4	U-2504-SN		
		5	U-2505			5	U-2505-N			5	U-2505-S			5	U-2505-SN		
		6	U-2506			6	U-2506-N			6	U-2506-S			6	U-2506-SN		
		8	U-2508			8	U-2508-N			8	U-2508-S			8	U-2508-SN		
		10	U-2510			10	U-2510-N			10	U-2510-S			10	U-2510-SN		
		12	U-2512			12	U-2512-N			12	U-2512-S			12	U-2512-SN		
M2.6	0.45-4.5-1.7	4	U-2604	5.5-0.8		4	U-2604-N	4.8-0.6		4	U-2604-S	5.5-0.8		4	U-2604-SN		
		5	U-2605			5	U-2605-N			5	U-2605-S			5	U-2605-SN		
		6	U-2606			6	U-2606-N			6	U-2606-S			6	U-2606-SN		
		8	U-2608			8	U-2608-N			8	U-2608-S			8	U-2608-SN		
		10	U-2610			10	U-2610-N			10	U-2610-S			10	U-2610-SN		
		12	U-2612			12	U-2612-N			12	U-2612-S			12	U-2612-SN		
M3	0.5-5.5-2.0	4	U-0304	6-0.8		4	U-0304-N	5.5-0.7		4	U-0304-S	6-0.8		4	U-0304-SN		
		5	U-0305			5	U-0305-N			5	U-0305-S			5	U-0305-SN		
		6	U-0306			6	U-0306-N			6	U-0306-S			6	U-0306-SN		
		8	U-0308			8	U-0308-N			8	U-0308-S			8	U-0308-SN		
		10	U-0310			10	U-0310-N			10	U-0310-S			10	U-0310-SN		
		12	U-0312			12	U-0312-N			12	U-0312-S			12	U-0312-SN		
		15	U-0315	15	U-0315-N	15	U-0315-S	15	U-0315-SN								
				8-0.8													
M4	0.7-7-2.6	6	U-0406	10-1.0		6	U-0406-N	7-1.0		6	U-0406-S	10-1.0		6	U-0406-SN		
		8	U-0408			8	U-0408-N			8	U-0408-S			8	U-0408-SN		
		10	U-0410			10	U-0410-N			10	U-0410-S			10	U-0410-SN		
		12	U-0412			12	U-0412-N			12	U-0412-S			12	U-0412-SN		
M5	0.8-9-3.3	8	U-0508	12-1.0		8	U-0508-N	8.5-1.3		8	U-0508-S	12-1.0		8	U-0508-SN		
		10	U-0510			10	U-0510-N			10	U-0510-S			10	U-0510-SN		
		12	U-0512			12	U-0512-N			12	U-0512-S			12	U-0512-SN		
		15	U-0515			15	U-0515-N			15	U-0515-S			15	U-0515-SN		

ご注文個数 50個~