

# BS-E (圧入) / BS-WE (接着)

●ジュラコンスペーサー (六角) ●POM spacer (Hexagonal) ●POM隔離柱 (六角)

## 仕様

- 本体
  - ・材質 / ジュラコン (POM)
  - ・色 / 乳白色
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...110°C
  - ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- オネジ
  - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
  - ・RoHS対応製品



BS-2000E (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	L	品番	L	品番
	6	BS-2006E	12.5	BS-2012.5E	19	BS-2019E	
	6.5	BS-2006.5E	13	BS-2013E	19.5	BS-2019.5E	
	7	BS-2007E	13.5	BS-2013.5E	20	BS-2020E	
	7.5	BS-2007.5E	14	BS-2014E	21	BS-2021E	
	8	BS-2008E	14.5	BS-2014.5E	22	BS-2022E	
	8.5	BS-2008.5E	15	BS-2015E	23	BS-2023E	
	9	BS-2009E	15.5	BS-2015.5E	24	BS-2024E	
	9.5	BS-2009.5E	16	BS-2016E	25	BS-2025E	
	10	BS-2010E	16.5	BS-2016.5E	26	BS-2026E	
	10.5	BS-2010.5E	17	BS-2017E	27	BS-2027E	
	11	BS-2011E	17.5	BS-2017.5E	28	BS-2028E	
	11.5	BS-2011.5E	18	BS-2018E	29	BS-2029E	
	12	BS-2012E	18.5	BS-2018.5E	30	BS-2030E	

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2  
 寸法 L=6~7.5迄3.2, L=8以上3.7

BS-2000WE (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	L	品番	L	品番
	6	BS-2006WE	12.5	BS-2012.5WE	19	BS-2019WE	
	6.5	BS-2006.5WE	13	BS-2013WE	19.5	BS-2019.5WE	
	7	BS-2007WE	13.5	BS-2013.5WE	20	BS-2020WE	
	7.5	BS-2007.5WE	14	BS-2014WE	21	BS-2021WE	
	8	BS-2008WE	14.5	BS-2014.5WE	22	BS-2022WE	
	8.5	BS-2008.5WE	15	BS-2015WE	23	BS-2023WE	
	9	BS-2009WE	15.5	BS-2015.5WE	24	BS-2024WE	
	9.5	BS-2009.5WE	16	BS-2016WE	25	BS-2025WE	
	10	BS-2010WE	16.5	BS-2016.5WE	26	BS-2026WE	
	10.5	BS-2010.5WE	17	BS-2017WE	27	BS-2027WE	
	11	BS-2011WE	17.5	BS-2017.5WE	28	BS-2028WE	
	11.5	BS-2011.5WE	18	BS-2018WE	29	BS-2029WE	
	12	BS-2012WE	18.5	BS-2018.5WE	30	BS-2030WE	

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個~

ご注文個数 50個~

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレコースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料