

BR-E (圧入) / BR-WE (接着)

●ジュラコンスペーサー (丸型) ●POM spacer (Round) ●POM隔離柱 (圆柱型)

仕様

- 本体
 - ・材質 / ジュラコン (POM)
 - ・色 / 乳白色
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
 - ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- オネジ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品



BR-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7.5迄3.2, L=8以上3.7</p>	6	BR-2606E	12.5	BR-2612.5E	21	BR-2621E	
	6.5	BR-2606.5E	13	BR-2613E	22	BR-2622E	
	7	BR-2607E	14	BR-2614E	23	BR-2623E	
	7.5	BR-2607.5E	15	BR-2615E	24	BR-2624E	
	8	BR-2608E	16	BR-2616E	25	BR-2625E	
	8.5	BR-2608.5E	16.5	BR-2616.5E	26	BR-2626E	
	9	BR-2609E	17	BR-2617E	27	BR-2627E	
	9.5	BR-2609.5E	17.5	BR-2617.5E	28	BR-2628E	
	10	BR-2610E	18	BR-2618E	29	BR-2629E	
	11	BR-2611E	19	BR-2619E	30	BR-2630E	
	12	BR-2612E	20	BR-2620E			

ご注文個数 50個～

BR-2600WE (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 *(3)はBR-2606WE L=16より±0.2 BR-2606.5WE</p>	6	BR-2606WE	12.5	BR-2612.5WE	21	BR-2621WE	
	6.5	BR-2606.5WE	13	BR-2613WE	22	BR-2622WE	
	7	BR-2607WE	14	BR-2614WE	23	BR-2623WE	
	7.5	BR-2607.5WE	15	BR-2615WE	24	BR-2624WE	
	8	BR-2608WE	16	BR-2616WE	25	BR-2625WE	
	8.5	BR-2608.5WE	16.5	BR-2616.5WE	26	BR-2626WE	
	9	BR-2609WE	17	BR-2617WE	27	BR-2627WE	
	9.5	BR-2609.5WE	17.5	BR-2617.5WE	28	BR-2628WE	
	10	BR-2610WE	18	BR-2618WE	29	BR-2629WE	
	11	BR-2611WE	19	BR-2619WE	30	BR-2630WE	
	12	BR-2612WE	20	BR-2620WE			

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料