

BR-A(オールジュラコン)

●オールジュラコンスペーサー (丸型) ●POM spacer (Round) all POM ●POM隔離柱 (圆柱型)

仕様

- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニススペーサー
- 11 ビークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

BR-300A (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	6	BR-306A	4	15	BR-315A	6	40	BR-340A	6	
	7	BR-307A	5	16	BR-316A	6				
	8	BR-308A	6	17	BR-317A	6				
	9	BR-309A	6	18	BR-318A	6				
	10	BR-310A	6	19	BR-319A	6				
	11	BR-311A	6	20	BR-320A	6				
	12	BR-312A	6	25	BR-325A	6				
	13	BR-313A	6	30	BR-330A	6				
	14	BR-314A	6	35	BR-335A	6				

ご注文個数 50個～

BR-400A (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	8	BR-408A	5.5	17	BR-417A	8	26	BR-426A	8	
	9	BR-409A	6	18	BR-418A	8	27	BR-427A	8	
	10	BR-410A	7	19	BR-419A	8	28	BR-428A	8	
	11	BR-411A	8	20	BR-420A	8	29	BR-429A	8	
	12	BR-412A	8	21	BR-421A	8	30	BR-430A	8	
	13	BR-413A	8	22	BR-422A	8	35	BR-435A	8	
	14	BR-414A	8	23	BR-423A	8	40	BR-440A	8	
	15	BR-415A	8	24	BR-424A	8	45	BR-445A	8	
	16	BR-416A	8	25	BR-425A	8	50	BR-450A	8	

ご注文個数 50個～