

●PPSスパーサー (六角) インサート一体成型 ●PPS spacer (Hexagonal) ●PPS隔離柱 (六角) 嵌入式一体成型

仕様

- 樹脂部
 - ・材質 / ポリフェニレンサルファイド (PPS) グレード#AR04 ガラス繊維40%入
 - ・色 / 黒
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...260°C
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- 金属部
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品



BMP-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
	10	BMP-310E	21	BMP-321E	32	BMP-332E	
	11	BMP-311E	22	BMP-322E	33	BMP-333E	
	12	BMP-312E	23	BMP-323E	34	BMP-334E	
	13	BMP-313E	24	BMP-324E	35	BMP-335E	
	14	BMP-314E	25	BMP-325E	36	BMP-336E	
	15	BMP-315E	26	BMP-326E	37	BMP-337E	
	16	BMP-316E	27	BMP-327E	38	BMP-338E	
	17	BMP-317E	28	BMP-328E	39	BMP-339E	
	18	BMP-318E	29	BMP-329E	40	BMP-340E	
	19	BMP-319E	30	BMP-330E	45	BMP-345E	
	20	BMP-320E	31	BMP-331E	50	BMP-350E	

() 内はL=12mm以下

BMP-400E (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	L	品番	L	品番
	10	BMP-410E	21	BMP-421E	32	BMP-432E	
	11	BMP-411E	22	BMP-422E	33	BMP-433E	
	12	BMP-412E	23	BMP-423E	34	BMP-434E	
	13	BMP-413E	24	BMP-424E	35	BMP-435E	
	14	BMP-414E	25	BMP-425E	36	BMP-436E	
	15	BMP-415E	26	BMP-426E	37	BMP-437E	
	16	BMP-416E	27	BMP-427E	38	BMP-438E	
	17	BMP-417E	28	BMP-428E	39	BMP-439E	
	18	BMP-418E	29	BMP-429E	40	BMP-440E	
	19	BMP-419E	30	BMP-430E	45	BMP-445E	
	20	BMP-420E	31	BMP-431E	50	BMP-450E	

() 内はL=14mm以下

※樹脂部は空洞ではございません。

- スパーサーの選定
- 黄銅スパーサー 1
- ジュラコンスパーサー 2
- ステンレススパーサー 3
- スチールスパーサー 4
- PPSスパーサー 5
- PBTスパーサー 6
- エコスパーサー 7
- アルミスパーサー 8
- ベークスパーサー 9
- ナイロンスパーサー 10
- ビークスパーサー 11
- ABSスパーサー 12
- LED取付スパーサー 13
- D-Sub取付スパーサー 14
- PTFEスパーサー 15
- セラミックス・ガラススパーサー 16
- チタンスパーサー 17
- ポリカーボネートスパーサー 18
- ガラエポスパーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂プッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料