

ARL-E/ARL-SE (スリ割付)

●アルミスペーサー (丸型) ●Low-Pb aluminum spacer (Round) ●铝隔离柱 (圆柱型)

仕様

- ・材質/鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- ・処理/酸洗
- ・RoHS対応製品



ARL-2000E (M=2 ピッチ0.4)	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
		4	ARL-2004E	全ネジ	12.5	ARL-2012.5E	5	25	ARL-2025E
4.5		ARL-2004.5E	//	13	ARL-2013E	5	26	ARL-2026E	5
5		ARL-2005E	//	14	ARL-2014E	5	27	ARL-2027E	5
5.5		ARL-2005.5E	//	15	ARL-2015E	5	28	ARL-2028E	5
6		ARL-2006E	//	16	ARL-2016E	5	29	ARL-2029E	5
6.5		ARL-2006.5E	//	16.5	ARL-2016.5E	5	30	ARL-2030E	5
7		ARL-2007E	//	17	ARL-2017E	5			
7.5		ARL-2007.5E	//	17.5	ARL-2017.5E	5			
8		ARL-2008E	//	18	ARL-2018E	5			
8.5		ARL-2008.5E	//	19	ARL-2019E	5			
9		ARL-2009E	//	20	ARL-2020E	5			
9.5		ARL-2009.5E	//	21	ARL-2021E	5			
10		ARL-2010E	全ネジ	22	ARL-2022E	5			
11	ARL-2011E	5	23	ARL-2023E	5				
12	ARL-2012E	5	24	ARL-2024E	5				

ご注文個数 50個~

ARL-2000SE (M=2 ピッチ0.4 スリ割付)	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
		4	ARL-2004SE	全ネジ	12.5	ARL-2012.5SE	5	25	ARL-2025SE
4.5		ARL-2004.5SE	//	13	ARL-2013SE	5	26	ARL-2026SE	5
5		ARL-2005SE	//	14	ARL-2014SE	5	27	ARL-2027SE	5
5.5		ARL-2005.5SE	//	15	ARL-2015SE	5	28	ARL-2028SE	5
6		ARL-2006SE	//	16	ARL-2016SE	5	29	ARL-2029SE	5
6.5		ARL-2006.5SE	//	16.5	ARL-2016.5SE	5	30	ARL-2030SE	5
7		ARL-2007SE	//	17	ARL-2017SE	5			
7.5		ARL-2007.5SE	//	17.5	ARL-2017.5SE	5			
8		ARL-2008SE	//	18	ARL-2018SE	5			
8.5		ARL-2008.5SE	//	19	ARL-2019SE	5			
9		ARL-2009SE	//	20	ARL-2020SE	5			
9.5		ARL-2009.5SE	//	21	ARL-2021SE	5			
10		ARL-2010SE	全ネジ	22	ARL-2022SE	5			
11	ARL-2011SE	5	23	ARL-2023SE	5				
12	ARL-2012SE	5	24	ARL-2024SE	5				

ご注文個数 50個~

- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー 丸ピン
- 26 ビンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト