

DSE-ON

●D-Subコネクタ取付スペーサー (鉛レス黄銅・ニッケルメッキ) ●Low Pb brass spacer for D-sub connector ●用于固定D-sub连接器 (无铅黄铜・镀镍)

仕様

- ・材質 / 鉛レス快削黄銅 (ビスマス系 C6801BD)
- ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ポリエーサー
- 11 ビークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック・ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ワッシャー
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

DSE-0000AN (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.3	DSE-8043AN	2.8	8.0	6.15	DSE-6061AN	4.0	6.0	
	4.5	DSE-5045AN	3.0	5.0	6.15	DSE-1061AN	4.0	10.0	
	4.6	DSE-5046AN	3.0	5.0	6.2	DSE-1062AN	4.0	10.0	
	4.6	DSE-7946AN	3.0	7.9	6.2	DSE-7962AN	4.0	7.9	
	4.6	DSE-8046AN	3.0	8.0	6.5	DSE-5065AN	4.5	5.0	
	4.8	DSE-1048AN	3.0	10.0	8.5	DSE-5085AN	5.0	5.0	
	5.4	DSE-7954AN	3.5	7.9	10.5	DSE-8510AN	5.0	8.5	
	5.5	DSE-5055AN	3.5	5.0	12.5	DSE-5012AN	5.0	5.0	
	6.0	DSE-4060AN	4.0	4.0	13.5	DSE-5013AN	5.0	5.0	
	6.15	DSE-1361AN	4.0	13.0	18.0	DSE-1018AN	5.0	10.0	

ご注文個数 50個〜

DSE-0000BN (M=2.6 ピッチ0.45 M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	6.15	DSE-6061BN	4.0	6.0					
	6.2	DSE-6062BN	4.0	6.0					

ご注文個数 50個〜

DSE-0000CN (M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.6	DSE-7946CN	3.0	7.9	6.2	DSE-7962CN	4.0	7.9	
	4.8	DSE-6048CN	3.0	6.0					
	4.8	DSE-4548CN	3.0	4.5					
	4.8	DSE-1048CN	3.0	10.0					
	5.0	DSE-1050CN	3.5	10.0					
	5.4	DSE-7954CN	3.5	7.9					
	5.5	DSE-7655CN	3.5	7.6					
	5.6	DSE-4556CN	4.0	4.5					
	6.0	DSE-5060CN	4.0	5.0					

ご注文個数 50個〜

DSE-0000DN (M=3 ピッチ0.5 M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.8	DSE-7048DN	3.0	7.0					
	4.8	DSE-7848DN	3.0	7.8					
	5.0	DSE-6050DN	3.5	6.0					
	5.0	DSE-7550DN	3.5	7.5					
	6.1	DSE-6561DN	4.0	6.5					
	6.1	DSE-1261DN	4.0	12.0					

ご注文個数 50個〜

DSE-0000EN (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.5	DSE-3045EN	3.0	3.0					
	4.8	DSE-7848EN	3.0	7.8					
	6.1	DSE-6561EN	4.0	6.5					
	6.3	DSE-7063EN	4.5	7.0					
	6.5	DSE-3065EN	4.5	3.0					
	7.0	DSE-1570EN	4.5	15.0					
	9.5	DSE-4095EN	6.0	4.0					
	12.0	DSE-5012EN	6.0	5.0					
	13.6	DSE-5013EN	6.0	5.0					

ご注文個数 50個〜

本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器、又はサンエツ金属(株)にご連絡下さい。