

●ポリカーボネート小ネジ (十字穴付) ●Polycarbonate screws ●PC螺丝 (十字)

仕様

- ナベ小ネジ・材質/PC (ポリカーボネート)
- ・色 /透明
- ・熱変形温度/1.82MPa...130℃
- ・U L 規格/UL94V-2 (材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー・材質/シリコンゴム (SRW)
- ・色 /半透明
- ・硬度/50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
- ・材質/NBR
- ・色 /黒
- ・硬度/70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)

RoHS対応製品



PC-0000-SR セットナベ小ネジ (SRW付)					
ネジ径	SRW シリコンゴム d-t	L	品番		
M2	2.9-0.5	3	PC-0203-SR		
		4	PC-0204-SR		
		5	PC-0205-SR		
		6	PC-0206-SR		
		8	PC-0208-SR		
		10	PC-0210-SR		
		12	PC-0212-SR		
		M2.6	3.9-0.5	3	PC-2603-SR
				4	PC-2604-SR
				5	PC-2605-SR
				6	PC-2606-SR
				8	PC-2608-SR
10	PC-2610-SR				
M3	4.8-1.0	4	PC-0304-SR		
		5	PC-0305-SR		
		6	PC-0306-SR		
		8	PC-0308-SR		
		10	PC-0310-SR		
		12	PC-0312-SR		
		15	PC-0315-SR		
		16	PC-0316-SR		
		18	PC-0318-SR		
		20	PC-0320-SR		
		25	PC-0325-SR		
		30	PC-0330-SR		
M4	6.3-1.0	5	PC-0405-SR		
		6	PC-0406-SR		
		8	PC-0408-SR		
		10	PC-0410-SR		
		12	PC-0412-SR		
		15	PC-0415-SR		
		16	PC-0416-SR		
		18	PC-0418-SR		
		20	PC-0420-SR		
		25	PC-0425-SR		
30	PC-0430-SR				
40	PC-0440-SR				

PC-0000-R セットナベ小ネジ (RW付)					
ネジ径	RW NBR d-t	L	品番		
M2	2.9-0.5	3	PC-0203-R		
		4	PC-0204-R		
		5	PC-0205-R		
		6	PC-0206-R		
		8	PC-0208-R		
		10	PC-0210-R		
		12	PC-0212-R		
		M2.6	3.9-0.5	3	PC-2603-R
				4	PC-2604-R
				5	PC-2605-R
				6	PC-2606-R
				8	PC-2608-R
10	PC-2610-R				
M3	4.8-1.0	4	PC-0304-R		
		5	PC-0305-R		
		6	PC-0306-R		
		8	PC-0308-R		
		10	PC-0310-R		
		12	PC-0312-R		
		15	PC-0315-R		
		16	PC-0316-R		
		18	PC-0318-R		
		20	PC-0320-R		
		25	PC-0325-R		
		30	PC-0330-R		
M4	6.3-1.0	5	PC-0405-R		
		6	PC-0406-R		
		8	PC-0408-R		
		10	PC-0410-R		
		12	PC-0412-R		
		15	PC-0415-R		
		16	PC-0416-R		
		18	PC-0418-R		
		20	PC-0420-R		
		25	PC-0425-R		
30	PC-0430-R				
40	PC-0440-R				

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ネジスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料