

RA/RA-T/RA-SR/RA-R/RA-N

●セラミックス小ネジ(十字穴付) ●Ceramics screws ●陶瓷螺丝(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/アルミナ96
 - ・色 / 白
 - ・耐熱温度/1300℃
- PTFEワッシャー(KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240℃不燃性
 - ・UL規格/UL94V-0(材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー(SRW)
 - ・材質/シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度/50°(デュロメータタイプA) 49°(IRHD参考値)
- NBRワッシャー(RW)
 - ・材質/NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度/70°(デュロメータタイプA) 63°(IRHD参考値)



RA-0000 ナベ小ネジ(ガス抜用穴付)				RA-0000-T セットナベ小ネジ(KW付)(ガス抜用穴付)				RA-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)(ガス抜用穴付)				RA-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)(ガス抜用穴付)			
ガス抜用穴付				ガス抜用穴付				ガス抜用穴付				ガス抜用穴付			
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	KW PTFE d-t	L	品番	SRW シリコンゴム d-t	L	品番	RW NBR d-t	L	品番	品番		
M4	0.7-7-2.6	6	RA-0406	10-1.0	6	RA-0406-T	6.3-1.0	6	RA-0406-SR	6.3-1.0	6	RA-0406-R	6	RA-0406-R	
		8	RA-0408		8	RA-0408-T		8	RA-0408-SR		8	RA-0408-R			
		10	RA-0410		10	RA-0410-T		10	RA-0410-SR		10	RA-0410-R			
		12	RA-0412		12	RA-0412-T		12	RA-0412-SR		12	RA-0412-R			
M5	0.8-9-3.3	8	RA-0508	12-1.0	8	RA-0508-T	8.2-1.5	8	RA-0508-SR	8.2-1.5	8	RA-0508-R	8	RA-0508-R	
		10	RA-0510		10	RA-0510-T		10	RA-0510-SR		10	RA-0510-R			
		12	RA-0512		12	RA-0512-T		12	RA-0512-SR		12	RA-0512-R			
		15	RA-0515		15	RA-0515-T		15	RA-0515-SR		15	RA-0515-R			
ご注文個数 2個~				ご注文個数 2個~				ご注文個数 2個~				ご注文個数 2個~			

RA-0000Nナベ小ネジ(ガス抜用穴なし)			
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M3	0.5-5.5-2.0	5	RA-0305N
		6	RA-0306N
		8	RA-0308N
		10	RA-0310N
M4	0.7-7-2.6	5	RA-0405N
		6	RA-0406N
		8	RA-0408N
		10	RA-0410N
M5	0.8-9-3.3	8	RA-0508N
		10	RA-0510N
		12	RA-0512N
		15	RA-0515N
M6	1.0-10.5-3.9	10	RA-0610N
		12	RA-0612N
		15	RA-0615N
		18	RA-0618N
		20	RA-0620N
※全てガス抜用穴なし ご注文個数 2個~			

無機質のアルミナ96で作られたセラミックスは株式会社廣杉計器と大塚セラミックス株式会社が共同開発した商品で、耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた、新素材の製品です。

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料