

●アルミ小ネジ (十字穴付) ●Aluminum screws ●铝 螺丝 (十字)

仕様

- ナベ小ネジ ・材 質 / アルミ
- サラ小ネジ ・処 理 / 生地

仕様

- シリコンゴムワッシャー ・材質 / シリコンゴム (SRW)
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー ・材質 / NBR (RW)
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)

RoHS対応製品



A-0000-SR セットナベ小ネジ (SRW付)				A-0000-R セットナベ小ネジ (RW付)				AF-0000サラ小ネジ		
ネジ径	SRW シリコンゴム d-t	L	品 番	RW NBR d-t	L	品 番	ピッチ-D	L	品 番	
M2.6	3.9-0.5	4	A-2604-SR	3.9-0.5	4	A-2604-R	0.5-6			
		5	A-2605-SR		5	A-2605-R				
		6	A-2606-SR		6	A-2606-R				
		8	A-2608-SR		8	A-2608-R				
		10	A-2610-SR		10	A-2610-R				
		12	A-2612-SR		12	A-2612-R				
M3	4.8-1.0	6	A-0306-SR	4.8-1.0	6	A-0306-R	0.5-6	6	AF-0306	
		8	A-0308-SR		8	A-0308-R		8	AF-0308	
		10	A-0310-SR		10	A-0310-R		10	AF-0310	
		12	A-0312-SR		12	A-0312-R		12	AF-0312	
		15	A-0315-SR		15	A-0315-R				
		16	A-0316-SR		16	A-0316-R				
		20	A-0320-SR		20	A-0320-R				
		25	A-0325-SR		25	A-0325-R				
M4	6.3-1.0	6	A-0406-SR	6.3-1.0	6	A-0406-R	0.7-8	6	AF-0406	
		8	A-0408-SR		8	A-0408-R		8	AF-0408	
		10	A-0410-SR		10	A-0410-R		10	AF-0410	
		12	A-0412-SR		12	A-0412-R		12	AF-0412	
		15	A-0415-SR		15	A-0415-R		15	AF-0415	
		16	A-0416-SR		16	A-0416-R		16	AF-0416	
		20	A-0420-SR		20	A-0420-R		20	AF-0420	
		25	A-0425-SR		25	A-0425-R		25	AF-0425	
M5	8.2-1.5	6	A-0506-SR	8.2-1.5	6	A-0506-R	0.8-10	8	AF-0508	
		8	A-0508-SR		8	A-0508-R		10	AF-0510	
		10	A-0510-SR		10	A-0510-R		12	AF-0512	
		12	A-0512-SR		12	A-0512-R		15	AF-0515	
		15	A-0515-SR		15	A-0515-R		16	AF-0516	
		16	A-0516-SR		16	A-0516-R		20	AF-0520	
		20	A-0520-SR		20	A-0520-R		25	AF-0525	
		25	A-0525-SR		25	A-0525-R		30	AF-0530	
M6							1.0-12	12	AF-0612	
								15	AF-0615	
								16	AF-0616	
								20	AF-0620	
								25	AF-0625	
								30	AF-0630	

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33