

U

●ステンレス小ネジ(十字穴付) ●Stainless steel screws ●不锈钢 螺丝(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地
- スプリングワッシャー(SW)
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地

仕様

- ナイロンワッシャー(KW)
 - ・材質/ナイロン66
 - ・色 /半透明
 - ・熱変形温度/1.82MPa...75°C
 - ・U L 規格/UL94V-2(材料)
- PTFEワッシャー(KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色 /白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240°C不燃性
 - ・U L 規格/UL94V-0(材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー(SRW)
 - ・材質/シリコンゴム
 - ・色 /半透明
 - ・硬度/50°(デュロメータタイプA) 49°(IRHD 参考値)
- NBRワッシャー(RW)
 - ・材質/NBR
 - ・色 /黒
 - ・硬度/70°(デュロメータタイプA) 63°(IRHD 参考値)

U-0000ナベ小ネジ					U-0000-N/T セットナベ小ネジ(KW付)					U-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)					U-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)				
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番		KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番		SRW シリコンゴム d-t	L	品番		RW NBR d-t	L	品番			
M2	0.4-3.5-1.3	4	U-0204		4.3-0.5		4	U-0204-N		2.9-0.5		4	U-0204-SR		2.9-0.5		4	U-0204-R	
		5	U-0205				5	U-0205-N				5	U-0205-SR				5	U-0205-R	
		6	U-0206				6	U-0206-N				6	U-0206-SR				6	U-0206-R	
		8	U-0208				8	U-0208-N				8	U-0208-SR				8	U-0208-R	
		10	U-0210				10	U-0210-N				10	U-0210-SR				10	U-0210-R	
M2.5	0.45-4.5-1.7	4	U-2504		5.5-0.8		4	U-2504-N		3.9-0.5		4	U-2504-SR		3.9-0.5		4	U-2504-R	
		5	U-2505				5	U-2505-N				5	U-2505-SR				5	U-2505-R	
		6	U-2506				6	U-2506-N				6	U-2506-SR				6	U-2506-R	
		8	U-2508				8	U-2508-N				8	U-2508-SR				8	U-2508-R	
		10	U-2510				10	U-2510-N				10	U-2510-SR				10	U-2510-R	
M2.6	0.45-4.5-1.7	4	U-2604		5.5-0.8		4	U-2604-N		3.9-0.5		4	U-2604-SR		3.9-0.5		4	U-2604-R	
		5	U-2605				5	U-2605-N				5	U-2605-SR				5	U-2605-R	
		6	U-2606				6	U-2606-N				6	U-2606-SR				6	U-2606-R	
		8	U-2608				8	U-2608-N				8	U-2608-SR				8	U-2608-R	
		10	U-2610				10	U-2610-N				10	U-2610-SR				10	U-2610-R	
M3	0.5-5.5-2.0	4	U-0304		6-0.8		4	U-0304-N		4.8-1.0		4	U-0304-SR		4.8-1.0		4	U-0304-R	
		5	U-0305				5	U-0305-N				5	U-0305-SR				5	U-0305-R	
		6	U-0306				6	U-0306-N				6	U-0306-SR				6	U-0306-R	
		8	U-0308				8	U-0308-N				8	U-0308-SR				8	U-0308-R	
		10	U-0310				10	U-0310-N				10	U-0310-SR				10	U-0310-R	
M4	0.7-7-2.6	6	U-0406		10-1.0		6	U-0406-N		6.3-1.0		6	U-0406-SR		6.3-1.0		6	U-0406-R	
		8	U-0408				8	U-0408-N				8	U-0408-SR				8	U-0408-R	
		10	U-0410				10	U-0410-N				10	U-0410-SR				10	U-0410-R	
		12	U-0412				12	U-0412-N				12	U-0412-SR				12	U-0412-R	
		15	U-0415				15	U-0415-N				15	U-0415-SR				15	U-0415-R	
M5	0.8-9-3.3	8	U-0508		12-1.0		8	U-0508-N		8.2-1.5		8	U-0508-SR		8.2-1.5		8	U-0508-R	
		10	U-0510				10	U-0510-N				10	U-0510-SR				10	U-0510-R	
		12	U-0512				12	U-0512-N				12	U-0512-SR				12	U-0512-R	
		15	U-0515				15	U-0515-N				15	U-0515-SR				15	U-0515-R	

ご注文個数 50個~