

新 スカットディスク (N)

日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたしました。
バックアップ補強により、従来品と比較してよりバランスの取れた研磨作業と長寿命化を実現しました。
ワイドな品揃えと、硬さの選べるゴム製のホルダーにより様々な作業にお使い頂けます。

スカットディスク (N) A

用途

●鉄、ステンレスの一般研削研磨 ●木の研削研磨



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター -SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位					
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000			
SKDFB25-A	25	A	24,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●							120円	50	
SKDFB38-A	38	A	20,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●								150円	50
SKDFB50-A	50	A	20,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●								190円	50
SKDFB75-A	75	A	15,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●	●								270円	25

スカットディスク (N) Z

用途

●鉄、ステンレスの重研削、バリ取り、面取り



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター -SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位						
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000				
SKDFB25-Z	25	Z	24,000r.p.m.				●	●	●													130円	50	
SKDFB38-Z	38	Z	20,000r.p.m.				●	●	●														160円	50
SKDFB50-Z	50	Z	20,000r.p.m.				●	●	●														200円	50
SKDFB75-Z	75	Z	15,000r.p.m.				●	●	●														290円	25

スカットディスク (N) C

用途

●ガラスの面取り ●タイル、陶磁器、大理石、非鉄金属の研磨



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター -SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位						
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000				
SKDFB25-C	25	C	24,000r.p.m.				●	●	●	●				●	●	●	●	●				120円	50	
SKDFB38-C	38	C	20,000r.p.m.				●	●	●	●				●	●	●	●	●					150円	50
SKDFB50-C	50	C	20,000r.p.m.				●	●	●	●				●	●	●	●	●					190円	50
SKDFB75-C	75	C	15,000r.p.m.				●	●	●	●				●	●	●	●	●					270円	25

スカットディスク (N) S/C

用途

●金属の表面研磨、サビ、塗装はがし



アングルグラインダー



電気ドリル



ディスクグラインダー(ディスクグラインダーでご使用になる場合は、P.25アダプター -SKDが必要です。)

品番	直径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位							
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000					
SKDFB25-S/C	25	S/C	20,000r.p.m.																				150円	50	
SKDFB38-S/C	38	S/C	20,000r.p.m.						荒目		中目		細目											230円	50
SKDFB50-S/C	50	S/C	20,000r.p.m.						C		M		F											270円	50
SKDFB75-S/C	75	S/C	15,000r.p.m.																					440円	25

●価格は、希望小売単価×包装単位数となります。